

**Vágószerszámok**  
**KT 45 R**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Vágószerszámok mechanikus kilincsműves változatban.  
Vörösréz és alumínium vezetők lapításmentes vágásához.  
Egyszerű használat az optimális erőkarnek és az átgondolt  
tervezésű bütykös mechanizmusnak köszönhetően.

**Általános rendelési adatok**

Típus	KT 45 R
Rendelési szám	<a href="#">9202040000</a>
Verzió	Vágószerszámok ,Körkábel csupasoló
GTIN (EAN)	4032248482160
Menny.	1 Stück

**Vágószerszámok**  
**KT 45 R**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Szélesség	290 mm	Szélesség (coll)	11,417 inch
Magasság	85 mm	Magasság (coll)	3,346 inch
Mélység	40 mm	Mélység (coll)	1,575 inch
Tömeg	740 g	Nettó tömeg	985,1 g

**Termék környezetvédelmi megfelelése**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Műszaki adatok**

Változat Egykezes mechanikus

**Vágószerszámok**

Adat / telefon / vezérlőkábel, max. Ø	45 mm	Alumínium szektorkábel	4 x 70 SE
Többes alumínium kábel, max (mm <sup>2</sup> )	400 mm <sup>2</sup>	Többes alumínium kábel, max. (kcmil)	800 kcmil
Többes alumínium kábel, max. átmérő	45 mm	Vörösréz kábel - flexibilis, max.	400 mm <sup>2</sup>
Vörösréz kábel - flexibilis, max. (kcmil)	800 kcmil	Vörösréz kábel - többes, max.	300 mm <sup>2</sup>
Vörösréz kábel - többes, max. (kcmil)	600 kcmil	Vörösréz kábel, max. átmérő	45 mm
Vörösréz szektorkábel	3 x 70 SM		

**Besorolások**

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000142	ETIM 6.0	EC000142
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	21-04-38-90	eClass 7.1	21-04-90-11
eClass 8.1	21-04-90-11	eClass 9.0	21-04-47-01
eClass 9.1	21-04-37-06		

**Jóváhagyások**

Jóváhagyások




**Letöltések**

Brochure/Catalogue [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)  
 Engineering Data [STEP](#)

**Vágószerszámok**  
**KT 45 R**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Felhasználási példa**

-  Cu + Al: max. 45 mm
-  Cu: max. 300 mm<sup>2</sup>  
Al: max. 400 mm<sup>2</sup>
-  Cu: max. 400 mm<sup>2</sup>

