

**Vágószerszámok
KT 55**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Vágószerszámok mechanikus kilincsműves változatban.
Vörösréz és alumínium vezetők lapításmentes vágásához.
Egyszerű használat az optimális erőkarnek és az átgondolt
tervezésű bütykös mechanizmusnak köszönhetően.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|------------------------------------|
| Típus | KT 55 |
| Rendelési szám | 9202060000 |
| Verzió | Vágószerszámok ,Körkábel csupasoló |
| GTIN (EAN) | 4032248482191 |
| Menny. | 1 Stück |

Vágószerszámok
KT 55

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

| | | | |
|-----------|---------|------------------|------------|
| Szélesség | 365 mm | Szélesség (coll) | 14,37 inch |
| Magasság | 115 mm | Magasság (coll) | 4,528 inch |
| Mélység | 45 mm | Mélység (coll) | 1,772 inch |
| Tömeg | 1 450 g | Nettó tömeg | 1 486,7 g |

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Műszaki adatok

Változat Egykezes mechanikus

Vágószerszámok

| | | | |
|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|
| Adat / telefon / vezérlőkábel, max. Ø | 55 mm | Alumínium szektorkábel | 4 x 150 SE |
| Többes alumínium kábel, max (mm ²) | 500 mm ² | Többes alumínium kábel, max. (kcmil) | 1 000 kcmil |
| Többes alumínium kábel, max. átmérő | 55 mm | Vörösréz kábel - flexibilis, max. | 500 mm ² |
| Vörösréz kábel - flexibilis, max. (kcmil) | 1 000 kcmil | Vörösréz kábel - többes, max. | 500 mm ² |
| Vörösréz kábel - többes, max. (kcmil) | 1 000 kcmil | Vörösréz kábel, max. átmérő | 55 mm |
| Vörösréz szektorkábel | 3 x 150 SM | | |

Besorolások

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC000005 | ETIM 4.0 | EC000005 |
| ETIM 5.0 | EC000142 | ETIM 6.0 | EC000142 |
| UNSPSC | 31-16-31-02 | eClass 5.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 6.2 | 21-04-38-90 | eClass 7.1 | 21-04-90-11 |
| eClass 8.1 | 21-04-90-11 | eClass 9.0 | 21-04-47-01 |
| eClass 9.1 | 21-04-90-11 | | |

Jóváhagyások

Jóváhagyások




**Letöltések**

Brochure/Catalogue [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)

Adatlap**Vágószerszámok
KT 55**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok**Felhasználási példa**

-  Cu + Al: max. 55 mm
-  Cu: max. 500 mm²
Al: max. 500 mm²
-  Cu: max. 500 mm²

