

Szerszámok multi-stripax AWG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



- Flexibilis és merev, speciális szigetelőanyagú vezetékhez
- Kiváló minőségű csupaszolás ipari alkalmazásokhoz (teljesíti a repülőgépipari követelményeket)
- A speciális alakú kések különleges típusú szigetelések és vezeték-konfigurációk csupaszolását is lehetővé teszik
- A csupaszolási hossz végütközővel állítható
- Rendkívül sokoldalú a cserélhető csupaszoló egységeknek köszönhetően
- A csupaszolás eredménye tetszőleges alkalommal megismételhető
- Nem károsodik a vezeték
- Masszív kivitelének köszönhetően tartós és megbízható szerszám
- Belső vágási funkció

Általános rendelési adatok

Típus	multi-stripax AWG
Rendelési szám	9202230000
Verzió	Szerszámok, Csupaszoló és vágószerszám, AWG vezeték PTFE és PVC szigeteléssel
GTIN (EAN)	4032248486168
Menny.	1 Stück

**Szerszámok
multi-stripax AWG**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Szélesség	250 mm	Szélesség (coll)	9,842 inch
Magasság	85 mm	Magasság (coll)	3,346 inch
Mélység	40 mm	Mélység (coll)	1,575 inch
Tömeg	250 g	Nettó tömeg	520,28 g

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Csupaszoló szerszámok

Csupaszolási hossz, min.	2 mm	Kábeltípus	AWG vezeték PTFE és PVC szigeteléssel
Vezeték-keresztmetszet (vágási kapacitás)	6 mm ²	Vörösréz kábel - flexibilis, max.	6 mm ²
max. vágási kapacitás, finomsodrat	6 mm ²	max. vágási kapacitás, szalag	10.2 mm x 4 mm
max. vágási kapacitás, tömör	2,5 mm ²		

Besorolások

ETIM 3.0	EC000163	ETIM 4.0	EC000163
ETIM 5.0	EC000163	ETIM 6.0	EC002109
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-03-01
eClass 6.2	21-04-38-90	eClass 7.1	21-04-38-90
eClass 8.1	21-04-38-90	eClass 9.0	21-04-37-06
eClass 9.1	21-04-37-06		

Jóváhagyások

Jóváhagyások

**Letöltések**

Brochure/Catalogue [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)

**Szerszámok
multi-stripax AWG**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Felhasználási példa

