

**Szerszámok
multi-stripax ASI**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



- Flexibilis és merev, speciális szigetelőanyagú vezetékekhez
- Kiváló minőségű csupaszolás ipari alkalmazásokhoz (teljesíti a repülőgépipari követelményeket)
- A speciális alakú kések különleges típusú szigetelések és vezeték-konfigurációk csupaszolását is lehetővé teszik
- A csupaszolási hossz végütközővel állítható
- Rendkívül sokoldalú a cserélhető csupaszoló egységeknek köszönhetően
- A csupaszolás eredménye tetszőleges alkalommal megismételhető
- Nem károsodik a vezeték
- Masszív kivitelének köszönhetően tartós és megbízható szerszám
- Belső vágási funkció

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|
| Típus | multi-stripax ASI |
| Rendelési szám | 9202250000 |
| Verzió | Szerszámok, Csupaszoló és vágószerszám, ASI-EPDM, 1,5mm ² |
| GTIN (EAN) | 4032248486199 |
| Menny. | 1 Stück |

**Szerszámok
multi-stripax ASI**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

| | | | |
|-----------|--------|------------------|------------|
| Szélesség | 250 mm | Szélesség (coll) | 9,842 inch |
| Magasság | 85 mm | Magasság (coll) | 3,346 inch |
| Mélység | 40 mm | Mélység (coll) | 1,575 inch |
| Tömeg | 250 g | Nettó tömeg | 549 g |

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Csupaszoló szerszámok

| | | | |
|-------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------|
| Csupaszolási hossz, min. | 2 mm | Kábel típus | ASI-EPDM |
| Vezeték-keresztmetszet (vágási kapacitás) | 6 mm ² | Vezeték-keresztmetszet, max. | 1,5 mm ² |
| Vörösréz kábel - flexibilis, max. | 6 mm ² | max. vágási kapacitás, finomsodrat | 6 mm ² |
| max. vágási kapacitás, szalag | 10.2 mm x 4 mm | max. vágási kapacitás, tömör | 2,5 mm ² |

Besorolások

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC000163 | ETIM 4.0 | EC000163 |
| ETIM 5.0 | EC000163 | ETIM 6.0 | EC002109 |
| UNSPSC | 23-17-16-04 | eClass 5.1 | 21-04-03-01 |
| eClass 6.2 | 21-04-38-90 | eClass 7.1 | 21-04-38-90 |
| eClass 8.1 | 21-04-38-90 | eClass 9.0 | 21-04-37-06 |
| eClass 9.1 | 21-04-37-06 | | |

Jóváhagyások

Jóváhagyások

**Letöltések**

Brochure/Catalogue [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)
[CAT 8 SAI 15/16 EN](#)

**Szerszámok
multi-stripax ASI**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok**Felhasználási példa**

