

## Tartozékok Crimpset PZ / CTI

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Krimpkészletek

### Általános rendelési adatok

|                |                                                                                                                                            |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | Crimpset PZ / CTI                                                                                                                          |
| Rendelési szám | <a href="#">9202610000</a>                                                                                                                 |
| Verzió         | Krimpelő szerszám készlet, Krimpelő szerszám: PZ 6 Roto/CTI 6 S, Csupaszoló szerszám: STRIPAX, Krimpelési tartomány, min.: 14, Sínkód: DIN |
| GTIN (EAN)     | 4032248502776                                                                                                                              |
| Menny.         | 1 Stück                                                                                                                                    |
| Csomagolás     | Műanyag doboz                                                                                                                              |

**Tartozékok**  
**Crimpset PZ / CTI**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méretetek és tömegek**

|           |        |                  |             |
|-----------|--------|------------------|-------------|
| Szélesség | 413 mm | Szélesség (coll) | 16,26 inch  |
| Magasság  | 79 mm  | Magasság (coll)  | 3,11 inch   |
| Mélység   | 330 mm | Mélység (coll)   | 12,992 inch |
| Tömeg     | 5 kg   | Nettó tömeg      | 4 871,4 g   |

**Termék környezetvédelmi megfelelése**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Szortimentek**

|                            |                    |                            |                    |
|----------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|
| AEH száma                  | 2 000 pcs.         | Csomagolás                 | Műanyag doboz      |
| Csupaszoló szerszám        | STRIPAX            | Krimpelési tartomány, max. | 60 mm <sup>2</sup> |
| Krimpelési tartomány, min. | 14 mm <sup>2</sup> | Krimpelő szerszám          | PZ 6 Roto/CTI 6 S  |
| Sínkód                     | DIN                |                            |                    |

**Besorolások**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000163    | ETIM 4.0   | EC000163    |
| ETIM 5.0   | EC002109    | ETIM 6.0   | EC000524    |
| UNSPSC     | 23-17-16-04 | eClass 5.1 | 21-04-03-01 |
| eClass 6.2 | 27-40-02-18 | eClass 7.1 | 21-04-37-06 |
| eClass 8.1 | 21-04-37-06 | eClass 9.0 | 27-40-02-18 |
| eClass 9.1 | 27-40-02-18 |            |             |

**Jóváhagyások**

Jóváhagyások

**Letöltések**

Brochure/Catalogue [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)