

ERAN MULTI-STRIPAX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- Flexibilis és merev, speciális szigetelőanyagú vezetékekhez
- Kiváló minőségű csupaszolás ipari alkalmazásokhoz (teljesítési a repülőgépipari követelményeket)
- A speciális alakú kések különleges típusú szigetelések és vezeték-konfigurációk csupaszolását is lehetővé teszik
- A csupaszolási hossz végütközővel állítható
- Rendkívül sokoldalú a cserélhető csupaszoló egységeknek köszönhetően
- A csupaszolás eredménye tetszőleges alkalommal megismételhető
- Nem károsodik a vezeték
- Masszív kivitelének köszönhetően tartós és megbízható szerszám
- Belső vágási funkció

Általános rendelési adatok

Típus	ERAN MULTI-STRIPAX
Rendelési szám	9203100000
Verzió	Pót ütközőkészlet
GTIN (EAN)	4032248538102
Menny.	1 Stück

ERAN MULTI-STRIPAX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Szélesség	250 mm	Szélesség (coll)	9,842 inch
Magasság	85 mm	Magasság (coll)	3,346 inch
Tömeg	250 g	Nettó tömeg	11,88 g

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Csupaszoló szerszámok

max. vágási kapacitás, finomsodrat	6 mm ²	max. vágási kapacitás, szalag	10.2 mm x 4 mm
max. vágási kapacitás, tömör	2,5 mm ²		

Besorolások

ETIM 3.0	EC000163	ETIM 4.0	EC000163
ETIM 5.0	EC000163	ETIM 6.0	EC000149
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	21-05-92-90
eClass 7.1	21-05-92-90	eClass 8.1	21-05-92-90
eClass 9.0	21-04-50-03	eClass 9.1	21-04-90-90

Letöltések

Brochure/Catalogue [CAT 9 IETH 18/19 EN](#)
[CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)
[CAT 8 SAI 15/16 EN](#)