

## Szerszámok multi-stripax 0.25-1.5S

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



- Flexibilis és merev, speciális szigetelőanyagú vezetékhez
- Kiváló minőségű csupaszolás ipari alkalmazásokhoz (teljesíti a repülőgépipari követelményeket)
- A speciális alakú kések különleges típusú szigetelések és vezeték-konfigurációk csupaszolását is lehetővé teszik
- A csupaszolási hossz végütközővel állítható
- Rendkívül sokoldalú a cserélhető csupaszoló egységeknek köszönhetően
- A csupaszolás eredménye tetszőleges alkalommal megismételhető
- Nem károsodik a vezeték
- Masszív kivitelének köszönhetően tartós és megbízható szerszám
- Belső vágási funkció

### Általános rendelési adatok

Típus	multi-stripax 0.25-1.5S
Rendelési szám	<a href="#">9204540000</a>
Verzió	Szerszámok, Csupaszoló és vágószerszám, Hajlékony és merev vezeték PVC szigeteléssel
GTIN (EAN)	4032248671083
Menny.	1 Stück

**Szerszámok**  
**multi-stripax 0.25-1.5S**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Szélesség	250 mm	Szélesség (coll)	9,842 inch
Magasság	85 mm	Magasság (coll)	3,346 inch
Mélység	40 mm	Mélység (coll)	1,575 inch
Tömeg	250 g	Nettó tömeg	556 g

**Termék környezetvédelmi megfelelése**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Csupaszoló szerszámok**

Csupaszolási hossz, min.	2 mm	Kábeltípus	Hajlékony és merev vezeték PVC szigeteléssel
max. vágási kapacitás, finomsodrat	6 mm <sup>2</sup>	max. vágási kapacitás, szalag	10.2 mm x 4 mm
max. vágási kapacitás, tömör	2,5 mm <sup>2</sup>		

**Besorolások**

ETIM 3.0	EC000163	ETIM 4.0	EC000163
ETIM 5.0	EC000163	ETIM 6.0	EC002109
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-03-01
eClass 6.2	21-04-38-90	eClass 7.1	21-04-38-90
eClass 8.1	21-04-38-90	eClass 9.0	21-04-37-06
eClass 9.1	21-04-37-06		

**Jóváhagyások**

Jóváhagyások

**Letöltések**

Brochure/Catalogue [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)

**Adatlap**

**Szerszámok  
multi-stripax 0.25-1.5S**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rajzok**

**Felhasználási példa**

---

