

KOBBS 19X75**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A Weidmüller lyukasztószerzői a legjobb eszközök arra, hogy nyílásokat vágjon az elektromos szekrényeibe!

- PG tömszelencék
- M tömszelencék
- Speciális tömszelencék

Általános rendelési adatok

Típus	KOBBS 19X75
Rendelési szám	9204780000
Verzió	Lemezlyukasztó
GTIN (EAN)	4032248693146
Menny.	1 Stück

KOBBS 19X75

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méreték és tömegek

Magasság	75 mm	Magasság (coll)	2,953 inch
Tömeg	280 g	Nettó tömeg	292 g
Átmérő	19 mm		

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Besorolások

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000149
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	21-04-91-14	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	21-04-50-03
eClass 9.1	21-01-92-90		

Letöltések

Brochure/Catalogue [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)
[CAT 5 ENCL 17/18 EN](#)