

**SEE ESD 120****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmuller.com



A Weidmüller ESD fogók széles választékát kínálja elektronikai és finommechanikai területen történő felhasználásra.

**Mit jelent az ESD?**

Az elektrosztatikus kisülés kár tehet a mikroelektronikai komponensekben. Arányait tekintve egy félvezetőben előforduló elektrosztatikus kisülés ugyanakkora hatás, mint a fába csapó villám. Emiatt az ESD fogók markolata rendkívül rossz vezetőképességű segédanyagból készül. A sztatikus feltöltődés így veszély nélkül elvezethető. Az érzékeny elektronikus komponensek károsodását csakis ESD fogók használatával kerülheti el. Ezzel a megoldással egyúttal a vonatkozó szabványok és szabályozások előírásai is teljesülnek (pl. IEC TR 61 340-5, DIN EN 61 340-5, és SP Method 2472). A kétszínű, több részből álló markolatok ergonomikusan és a javítás során végzett mozgásokhoz optimalizáltuk őket. Alakjuk és anyaguk biztos fogást szavatol és csökkenti a munka során jelentkező fáradást. Az erőhatások és emiatt a nyomás nagy érintkezési felületen oszlanak el.

**Általános rendelési adatok**

Típus	SEE ESD 120
Rendelési szám	<a href="#">9205130000</a>
Verzió	Elektronikai ESD oldalgó hegyes fejjel
GTIN (EAN)	4032248698936
Menny.	1 Stück

## SEE ESD 120

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretek és tömegek

Szélesség	120 mm	Szélesség (coll)	4,724 inch
Tömeg	90 g	Nettó tömeg	65,6 g

## Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

## Besorolások

ETIM 3.0	EC000836	ETIM 4.0	EC000836
ETIM 5.0	EC000836	ETIM 6.0	EC000165
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-03-02
eClass 6.2	21-04-90-90	eClass 7.1	21-04-90-90
eClass 8.1	21-04-90-90	eClass 9.0	21-04-37-11
eClass 9.1	21-04-37-11		

## Jóváhagyások

Jóváhagyások



## Letöltések

Brochure/Catalogue	<a href="#">CAT 9 IETH 18/19 EN</a> <a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>
--------------------	---