

IE-CT-SC-GOF**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- C1 érintkezőkhöz
- CM-20 ConCept modul D-Sub érintkezőjéhez
- IE krimpelő szerszám

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|----------------------------|
| Típus | IE-CT-SC-GOF |
| Rendelési szám | 9205320000 |
| Verzió | Présszerszám |
| GTIN (EAN) | 4032248725458 |
| Menny. | 1 Stück |

IE-CT-SC-GOF**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

| | | | |
|-----------|--------|------------------|------------|
| Szélesség | 250 mm | Szélesség (coll) | 9,842 inch |
| Tömeg | 730 g | Nettó tömeg | 711 g |

Termék környezetvédelmi megfelelése

| | |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

Műszaki adatok

| | |
|----------|--|
| Változat | Mechanikus, cserélhető betétek nélkül |
|----------|--|

Besorolások

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC001282 | ETIM 4.0 | EC001282 |
| ETIM 5.0 | EC000168 | ETIM 6.0 | EC000168 |
| UNSPSC | 23-17-16-04 | eClass 5.1 | 21-04-91-14 |
| eClass 6.2 | 21-04-38-11 | eClass 7.1 | 21-04-38-11 |
| eClass 8.1 | 21-04-38-11 | eClass 9.0 | 21-04-38-11 |
| eClass 9.1 | 21-04-38-11 | | |

Letöltések

| | |
|--------------------|---|
| Brochure/Catalogue | CAT 9 IETH 18/19 EN CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 6 TOOLS 15/16 EN |
|--------------------|---|

IE-CT-SC-GOF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Felhasználási példa