

**Csavarhúzó  
SDI Set S2.0-5.5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmuller.com



VDE-szigetelésű csavarhúzó készletek, max. 1000 V AC és 1500 V DC feszültség alatt álló alkatrészekhez, DIN EN 60900. IEC 900. Minden darab „GS Safety” bevizsgálással. A vágókés edzett, magas minőségű króm-vanádium-molibdén acélból készült, kékeszürke bevonattal.

**Általános rendelési adatok**

Típus	SDI Set S2.0-5.5
Rendelési szám	<a href="#">9205550000</a>
Verzió	Csavarhúzó-készlet
GTIN (EAN)	4032248755363
Menny.	1 Stück
Csomagolás	Kartondoboz

**Csavarhúzó  
SDI Set S2.0-5.5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Szélesség	285 mm	Szélesség (coll)	11,22 inch
Tömeg	462 g	Nettó tömeg	374 g

**Termék környezetvédelmi megfelelése**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Csavarozó szerszámok**

Alak	Hornyos	Szám	6
------	---------	------	---

**Besorolások**

ETIM 3.0	EC001395	ETIM 4.0	EC000174
ETIM 5.0	EC000174	ETIM 6.0	EC000149
UNSPSC	27-11-17-01	eClass 5.1	21-04-04-01
eClass 6.2	21-04-04-01	eClass 7.1	21-04-04-90
eClass 8.1	21-04-04-90	eClass 9.0	21-04-50-03
eClass 9.1	21-04-04-90		

**Jóváhagyások**

Jóváhagyások

**Letöltések**

Approval/Certificate/Document of  
 Conformity [Manufacturer's Declaration - Screwdrivers](#)  
 Brochure/Catalogue [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)  
[CAT 5 ENCL 17/18 EN](#)