

Csavarhúzó
SDIS 1.0X4.5X175**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Szigetelt hornyos csavarhúzó, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, Hegy: DIN 5264, ISO 2380/1 szerint, SoftFinish-markolat

Általános rendelési adatok

Típus	SDIS 1.0X4.5X175
Rendelési szám	9205700000
Verzió	Csavarhúzó, Kés szélessége (B): 4.5 mm, Kés hossza: 175 mm, Kés vastagsága (A): 1 mm
GTIN (EAN)	4032248773008
Menny.	1 Stück

Csavarhúzó
SDIS 1.0X4.5X175

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Szélesség	286 mm	Szélesség (coll)	11,26 inch
Tömeg	65 g	Nettó tömeg	74 g
Átmérő	30 mm		

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Csavarozó szerszámok

Alak	Hornyos	Kés hossza	175 mm
Kés szélessége (B)	4,5 mm	Kés típusa	B
Kés vastagsága (A)	1 mm		

Besorolások

ETIM 3.0	EC001395	ETIM 4.0	EC000174
ETIM 5.0	EC000174	ETIM 6.0	EC000158
UNSPSC	27-11-17-01	eClass 5.1	21-04-04-01
eClass 6.2	21-04-92-21	eClass 7.1	21-04-04-90
eClass 8.1	21-04-04-90	eClass 9.0	21-04-04-07
eClass 9.1	21-04-04-07		

Jóváhagyások

Jóváhagyások

**Letöltések**

Approval/Certificate/Document of Conformity [Manufacturer's Declaration - Screwdrivers](#)
 Brochure/Catalogue [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)