

**AIE multi-stripax GKWLW****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- Flexibilis és merev, speciális szigetelőanyagú vezetékekhez
- Kiváló minőségű csupaszolás ipari alkalmazásokhoz (teljesítési a repülőgépipari követelményeket)
- A speciális alakú kések különleges típusú szigetelések és vezeték-konfigurációk csupaszolását is lehetővé teszik
- A csupaszolási hossz végütközővel állítható
- Rendkívül sokoldalú a cserélhető csupaszoló egységeknek köszönhetően
- A csupaszolás eredménye tetszőleges alkalommal megismételhető
- Nem károsodik a vezeték
- Masszív kivitelének köszönhetően tartós és megbízható szerszám
- Belső vágási funkció

**Általános rendelési adatok**

Típus	AIE multi-stripax GKWLW
Rendelési szám	<a href="#">9205770000</a>
Verzió	Betét
GTIN (EAN)	4032248836291
Menny.	1 Stück

**AIE multi-stripax GKWLW****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Szélesség	41 mm	Szélesség (coll)	1,614 inch
Magasság	3 mm	Magasság (coll)	0,118 inch
Mélység	30 mm	Mélység (coll)	1,181 inch
Tömeg	250 g	Nettó tömeg	84 g

**Termék környezetvédelmi megfelelése**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Besorolások**

ETIM 3.0	EC001509	ETIM 4.0	EC000163
ETIM 5.0	EC000163	ETIM 6.0	EC001509
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	21-04-91-14
eClass 6.2	21-04-38-90	eClass 7.1	21-04-38-90
eClass 8.1	21-04-38-90	eClass 9.0	21-04-92-37
eClass 9.1	21-01-90-90		

**Letöltések**

Brochure/Catalogue [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)  
[CAT 8 SAI 15/16 EN](#)