

**Behelyező szerszámok E14 4 A-es betétekhez
MULTIMETER 1037**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Multiméterekkel sokféle változó mérhető. Alapkitelben mindegyik műszer képes feszültség és ellenállás mérésére, valamint szakadás- és dióvizsgálatra. Az egyes multiméterek extra mérési funkcióival emellett olyan paramétereik is mérhetők, mint az áram, a frekvencia, a kapacitás és a hőmérséklet. A digitális multimétereken átlátható kijelző található, amiről egyszerűen és közvetlenül leolvashatók az adatok. Ezekkel a műszerekkel a mérési tartományok helytelen átváltásából vagy a kijelző hibás leolvasásából eredő tévedések teljesen kiküszöbölhetők.

Általános rendelési adatok

Típus	MULTIMETER 1037
Rendelési szám	9423580000
Verzió	Multiméter
GTIN (EAN)	4032248406142
Menny.	1 Stück

**Behelyező szerszámok E14 4 A-es betétekhez
MULTIMETER 1037**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Szélesség	214,5 mm	Szélesség (coll)	8,445 inch
Magasság	44 mm	Magasság (coll)	1,732 inch
Mélység	66 mm	Mélység (coll)	2,598 inch
Tömeg	258 g	Nettó tömeg	914 g

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Műszaki adatok

Változat Multiméter + felcsíptethető mérő

Mérő- és vizsgálókészülék

AC feszültség mérési tartomány	0#2 - 750 V	Akkumulátor típusa	Laposelem 9 V
Bevizsgálva és jóváhagyva a következők szerint:	EN/IEC 61010-1	DC-feszültség mérési tartomány	0,2 - 1000 V
Ellenállás mérési tartomány, max.	200 kΩ	Ellenállás mérési tartomány, min.	0,2 Ω
Ellenőrző szonda	Igen	Frekvenciamérés	Nem
Frekvenciatartomány, max.	500 Hz	Frekvenciatartomány, min.	50 Hz
Kijelző	digitális	Mért kapacitás érték, max.	200 µF
Mért áramérték, max.	200 A	Mérési tartomány kategória	CAT III
Mérési tartomány kiválasztása	Kézikönyv	Árammérő lakatfogó nyílása	23 mm
Üzemi hőmérséklet, max.	50 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	0 °C

Besorolások

ETIM 3.0	EC000069	ETIM 4.0	EC000069
ETIM 5.0	EC000069	ETIM 6.0	EC000069
UNSPSC	41-11-36-37	eClass 5.1	27-20-03-01
eClass 6.2	27-20-03-01	eClass 7.1	27-20-03-01
eClass 8.1	27-20-03-01	eClass 9.0	27-20-03-01
eClass 9.1	27-20-03-08		

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Letöltések

Brochure/Catalogue [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)

**Behelyező szerszámok E14 4 A-es betétekhez
MULTIMETER 1037**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Felhasználási példa