

**Behelyező szerszámok E14 4 A-es betétekhez
TEMPHASER**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Multiméterekkel sokféle változó mérhető. Alapkitelben mindegyik műszer képes feszültség és ellenállás mérésére, valamint szakadás- és dióvizsgálatra. Az egyes multiméterek extra mérési funkcióival emellett olyan paramétereik is mérhetők, mint az áram, a frekvencia, a kapacitás és a hőmérséklet. A digitális multimétereken átlátható kijelző található, amiről egyszerűen és közvetlenül leolvashatók az adatok. Ezekkel a műszerekkel a mérési tartományok helytelen átváltásából vagy a kijelző hibás leolvasásából eredő tévedések teljesen kiküszöbölhetők.

Általános rendelési adatok

Típus	TEMPHASER
Rendelési szám	9427300000
Verzió	Multiméter
GTIN (EAN)	4032248407057
Menny.	1 Stück

**Behelyező szerszámok E14 4 A-es betétekhez
TEMPHASER**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Szélesség	147 mm	Szélesség (coll)	5,787 inch
Magasság	39 mm	Magasság (coll)	1,535 inch
Mélység	70 mm	Mélység (coll)	2,756 inch
Tömeg	340 g	Nettó tömeg	512,1 g

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Műszaki adatok

Változat Infravörös hőmérő

Mérő- és vizsgálókészülék

AC feszültség mérési tartomány	0#2 - 600 V	Akkumulátor típusa	Laposelem 9 V
Bevizsgálva és jóváhagyva a következők szerint:	EN/IEC 61010-1	DC-feszültség mérési tartomány	0,2 - 600 V
Ellenállás mérési tartomány, max.	2 000 MΩ	Ellenállás mérési tartomány, min.	0,2 Ω
Ellenőrző szonda	Igen	Frekvenciamérés	Igen
Frekvenciatartomány, max.	40 kHz	Frekvenciatartomány, min.	10 Hz
Kijelző	digitális	Mért hőmérséklet érték, min.	-20 °C
Mért hőmérsékleti érték, max.	750 °C	Mért kapacitás érték, max.	20 mF
Mért kapacitás érték, min.	20 µF	Mérési tartomány kategória	CAT III
Mérési tartomány kiválasztása	Kézikönyv	Üzemi hőmérséklet, max.	50 °C
Üzemi hőmérséklet, min.	0 °C		

Besorolások

ETIM 3.0	EC000069	ETIM 4.0	EC000069
ETIM 5.0	EC000069	ETIM 6.0	EC000069
UNSPSC	41-11-36-37	eClass 5.1	27-20-03-01
eClass 6.2	27-20-03-01	eClass 7.1	27-20-03-01
eClass 8.1	27-20-03-01	eClass 9.0	27-20-03-01
eClass 9.1	27-20-03-08		

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Letöltések

Brochure/Catalogue [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)

**Behelyező szerszámok E14 4 A-es betétekhez
TEMPHASER**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Felhasználási példa

