

**Behelyező szerszámok E14 4 A-es betétekhez
MULTIMETER C 2606**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



A digitális lakatfogó készülékek, tartozékok és adapterek AC és DC áramok mérésére használatosak. A készülékek komoly előnye, hogy az áram folyásának megszakítása nélkül mérnek.

Általános rendelési adatok

Típus	MULTIMETER C 2606
Rendelési szám	9427370000
Verzió	Digitális lakatfogó
GTIN (EAN)	4032248407019
Menny.	1 Stück

**Behelyező szerszámok E14 4 A-es betétekhez
MULTIMETER C 2606**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Szélesség	277 mm	Szélesség (coll)	10,905 inch
Magasság	49 mm	Magasság (coll)	1,929 inch
Mélység	102 mm	Mélység (coll)	4,016 inch
Tömeg	540 g	Nettó tömeg	888,2 g

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Mérő- és vizsgálókészülék

AC feszültség mérési tartomány	0#4 - 1#000 V	AC-feszültség felbontás	± 0,5%
Akkumulátor típusa	Laposelem 9 V	Bevizsgálva és jóváhagyva a következők szerint:	VDE 0680, Part 5
DC-feszültség felbontás	± 0,5%	DC-feszültség mérési tartomány	0,4 / 1000 V
Ellenállás mérési tartomány, max.	40 MΩ	Ellenállás mérési tartomány, min.	0,4 Ω
Frekvenciamérés	Igen	Frekvenciatartomány, max.	400 kHz
Frekvenciatartomány, min.	0,1 kHz	Kijelző	digitális
Mért kapacitás érték, max.	4 µF	Mért kapacitás érték, min.	40 nF
Mért áramérték, max.	1 000 A	Mérési tartomány kategória	CAT III
Mérési tartomány kiválasztása	Kézikönyv	Áram típusa	AC, DC
Árammérő lakatfogó nyílása	57 mm	Üzemi hőmérséklet, max.	50 °C
Üzemi hőmérséklet, min.	0 °C		

Besorolások

ETIM 3.0	EC000380	ETIM 4.0	EC000380
ETIM 5.0	EC000380	ETIM 6.0	EC000380
UNSPSC	41-11-36-37	eClass 5.1	27-20-03-12
eClass 6.2	27-20-03-12	eClass 7.1	27-20-03-12
eClass 8.1	27-20-03-12	eClass 9.0	27-20-03-12
eClass 9.1	27-20-03-12		

Termékinformáció

Termékinformáció Min/max function only applies for the DC range.

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Letöltések

Brochure/Catalogue [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)

**Behelyező szerszámok E14 4 A-es betétekhez
MULTIMETER C 2606**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Felhasználási példa

