

**Behelyező szerszámok E14 4 A-es betétekhez  
MG KIT CA 600****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Multiméterekkel sokféle változó mérhető. Alapkitelben mindegyik műszer képes feszültség és ellenállás mérésére, valamint szakadás- és dióvizsgálatra. Az egyes multiméterek extra mérési funkcióival emellett olyan paramétereik is mérhetők, mint az áram, a frekvencia, a kapacitás és a hőmérséklet. A digitális multimétereken átlátható kijelző található, amiről egyszerűen és közvetlenül leolvashatók az adatok. Ezekkel a műszerekkel a mérési tartományok helytelen átváltásából vagy a kijelző hibás leolvasásából eredő tévedések teljesen kiküszöbölhetők.

**Általános rendelési adatok**

Típus	MG KIT CA 600
Rendelési szám	<a href="#">9427460000</a>
Verzió	Multiméter
GTIN (EAN)	4032248406197
Menny.	1 Stück

**Behelyező szerszámok E14 4 A-es betétekhez  
MG KIT CA 600**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Szélesség	178 mm	Szélesség (coll)	7,008 inch
Magasság	33 mm	Magasság (coll)	1,299 inch
Mélység	70 mm	Mélység (coll)	2,756 inch
Tömeg	910 g	Nettó tömeg	1 522,78 g

**Termék környezetvédelmi megfelelése**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Műszaki adatok**

Változat Multiméter + felcsiptethető mérő

**Mérő- és vizsgálókészülék**

AC feszültség mérési tartomány	0#2 - 600 V	DC-feszültség mérési tartomány	0,2 - 600 V
Ellenállás mérési tartomány, max.	2 000 MΩ	Ellenállás mérési tartomány, min.	0,2 MΩ
Frekvenciatartomány, max.	40 kHz	Frekvenciatartomány, min.	10 kHz
Mért hőmérséklet érték, min.	-20 °C	Mért hőmérsékleti érték, max.	750 °C
Mért kapacitás érték, min.	20 μF	Mért áramérték, max.	600 A
Árammérő lakatfogó nyílása	30 mm	Üzemi hőmérséklet, max.	50 °C
Üzemi hőmérséklet, min.	0 °C		

**Besorolások**

ETIM 3.0	EC000069	ETIM 4.0	EC000069
ETIM 5.0	EC000069	ETIM 6.0	EC000069
eClass 5.1	27-20-03-01	eClass 6.2	27-20-03-01
eClass 7.1	27-20-03-01	eClass 8.1	27-20-03-01
eClass 9.0	27-20-03-01	eClass 9.1	27-20-03-08

**Jóváhagyások**

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

**Letöltések**

Brochure/Catalogue [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)

**Behelyező szerszámok E14 4 A-es betétekhez  
MG KIT CA 600**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

