

**Behelyező szerszámok E14 4 A-es betétekhez
THERMOMETER 610 LC**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



A 610 LC infravörös hőmérővel pontosan, gyorsan és biztonságosan meghatározhatja a felületi hőmérsékletet - érintés nélkül.

- -20°C és +260°C közötti hőmérsékletek érintkezésmentes mérése
- Felbontás: 1°C
- Mérési sebesség: 2,5 alkalom másodpercenként
- A mérési pont lézeres megjelölése
- Háttérvilágítással ellátott kijelző
- Akkumulátor-állapotjelzővel
- Automatikus kikapcsolás
- Védőtáskával

Általános rendelési adatok

Típus	THERMOMETER 610 LC
Rendelési szám	9427520000
Verzió	Infravörös hőmérő
GTIN (EAN)	4032248407033
Menny.	1 Stück

**Behelyező szerszámok E14 4 A-es betétekhez
THERMOMETER 610 LC**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Szélesség	170 mm	Szélesség (coll)	6,693 inch
Magasság	44 mm	Magasság (coll)	1,732 inch
Mélység	40 mm	Mélység (coll)	1,575 inch
Tömeg	160 g	Nettó tömeg	301 g

Mérő- és vizsgálókészülék

Akkumulátor típusa	Elem 1,5 V AAA típus	Kijelző	digitális
Mért hőmérséklet érték, min.	-20 °C	Mért hőmérsékleti érték, max.	260 °C
Üzemi hőmérséklet, max.	50 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	0 °C

Besorolások

ETIM 3.0	EC000601	ETIM 4.0	EC000601
ETIM 5.0	EC000601	ETIM 6.0	EC000601
UNSPSC	41-11-36-37	eClass 5.1	27-20-02-90
eClass 6.2	27-20-02-90	eClass 7.1	27-20-02-90
eClass 8.1	27-20-02-90	eClass 9.0	27-20-11-20
eClass 9.1	27-20-02-90		

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Behelyező szerszámok E14 4 A-es betétekhez THERMOMETER 610 LC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

Felhasználási példa

