# SAIL-VSC-M12G-3.0U

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



A Weidmüller a szelepcsatlakozókat M12 dugaszokkal ellátott csatlakozóvezetékként, az egyik oldalon szabad véggel szállíthatja. A szelepcsatlakozó állapotát LED jelzi. Valamennyi szelepcsatlakozó el van látva védőáramkörrel. A Weidmüller termékválasztékában az A, B és C típusú csatlakozók, valamint a DIN és ipari szabványú szelepcsatlakozók egyaránt megtalálhatók. A védettségük csatlakoztatott állapotban IP67. A kivezetés iránya szintén döntő tényező: A Weidmüller 0° változatokat is szállít, azaz, a kábelkivezetés iránya a védőföld-érintkező felé mutat.

## Általános rendelési adatok

| | |
|---|---|
| Típus | SAIL-VSC-M12G-3.0U |
| Rendelési szám | 9457400300 |
| Verzió | Szelepcsatlakozó, Csatlakozódugó egyenes - szelepcsatlakozó, C |
| GTIN (EAN) | 4008190316587 |
| Menny. | 1 Stück |

# SAIL-VSC-M12G-3.0U

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

### Méretek és tömegek

| | |
|---|---|
| Nettó tömeg | 118 g |

### Hőmérsékletek

| | | | |
|---|---|---|---|
| Üzemi hőmérséklet, max. | 80 °C | Üzemi hőmérséklet, min. | -25 °C |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 80 °C | Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -25 °C |

### Termék környezetvédelmi megfelelősége

| | |
|---|---|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |

### Kábel műszaki adatai

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pólusok száma | 3 | Érkeresztmetszet | 0,5 mm² |
| Outside diameter | 4.6 ± 0.2 mm | Kábelhossz | 3 m |
| árnyékolt | Nem | Szigetelés | PP |
| Színkód gyűrű | Barna, Kék, Zöld / sárga | Köpeny anyaga | PUR |
| Köpeny színe | fekete | Halogén | Nem |
| Temperature range, moving | -25...80 °C | Temperature range, stationary | -50...80 °C |
| A következő kábeltartókhoz: | Igen | Csavarási ellenállás | 0 °/m |
| Hajlítási sugár, min., álló | 5 x kábelátmérő | Hajlítási sugár, min., mozgó | 10 x kábelátmérő |
| Gyorsulás | 5 m/s² | Sebesség | 200 m/min |
| Hajlítási ciklusok | 2 millió | Hegesztésnek ellenálló | Nem |

### Általános műszaki adatok

| | | | |
|---|---|---|---|
| Változat | Csatlakozódugó egyenes - szelepcsatlakozó | Csatlakozási menet | Egyéb |
| Kódolás | C építési forma ipar (9,4 mm), M12 = A | Védelmi osztály | IP67, becsavart állapotban |
| Érintkező felület | ónozott | LED | Igen |
| Névleges feszültség | 24 V | Névleges áram | 4 A |
| Ház hőmérsékleti tartománya | -25...+80 °C | Meghúzási nyomaték | M3 rögzítőcsavar: 0,4 Nm, M12: 0,8 - 1,2 Nm |
| Valamennyi szelepcsatlakozó védőáramkörrel ellátott | Zener-dióda | | |

### Besorolások

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 3.0 | EC001855 | ETIM 4.0 | EC001855 |
| ETIM 5.0 | EC001855 | ETIM 6.0 | EC001855 |
| UNSPSC | 30-21-18-10 | eClass 5.1 | 27-26-07-01 |
| eClass 6.2 | 27-27-92-18 | eClass 7.1 | 27-06-91-90 |
| eClass 8.1 | 27-06-91-90 | eClass 9.0 | 27-06-03-12 |
| eClass 9.1 | 27-06-03-11 | | |

### Jóváhagyások

| | |
|---|---|
| Jóváhagyások | EAC |
| ROHS | Megfelel |

A létrehozás dátuma 2019. július 25. 11:40:13 CEST

# SAIL-VSC-M12G-3.0U

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

### Letöltések


| | |
|---|---|
| Brochure/Catalogue | FL FIELDWIRING EN |

# SAIL-VSC-M12G-3.0U


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Rajzok


### Méretrajz





### Méretrajz




### Póluskiosztás




### Póluskiosztás




### Kapcsolási rajz

