

SAIS-ZW-5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmüller.com



Manapság gyakran van szükség egyedi kábelhosszakra. Ezen követelményeknek megfelelően a Weidmüller egyedileg szerelhető dugaszolható csatlakozások széles választékát kínálja.

Különleges célú gépek tervezésénél bizonyos alkalmazások két eltérő hosszúságú kábelt igényelnek, amelyeket egy pontba kell bekötni. A probléma megoldására testre szabható dugókat és hüvelyes aljzatokat kínálunk két kábel kivezetéssel. A miniatűr ikerdugókat 90°-os kivezetéssel és egyenes kivezetéssel szállítjuk. A hajlított változatot 90°-os osztással el lehet forgatni.

Általános rendelési adatok

Típus	SAIS-ZW-5
Rendelési szám	9457540000
Verzió	Szabadon konfekcionálható csatlakozó, M12, tű, egyenes
GTIN (EAN)	4032248143290
Menny.	1 Stück

SAIS-ZW-5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	30 g
-------------	------

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet, max.	85 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-25 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	85 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-25 °C

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás	Csatlakozási keresztmetszet, max.	0,5 mm ²
Csatlakozási keresztmetszet, min.	0,14 mm ²	Ház fő anyaga	PA
Ház hőmérsékleti tartománya	-25...+85 °C	Kódolás	A
Menetes gyűrű anyaga	Cink présöntvény	Névleges feszültség	36 V
Névleges áram	4 A	Pólusszám	5
Szennyezés súlyossága	3	Szigetelés erőssége	10 ³ Ω
Tömszelencék	PG 7	Védelmi osztály	IP67
Árnyékolás csatlakozás	Nem	Érintkező felület	CuSnZn

Szabványok

Tanúsítvány száma (cURus)	E307231
---------------------------	---------

Besorolások

ETIM 3.0	EC002062	ETIM 4.0	EC002635
ETIM 5.0	EC002635	ETIM 6.0	EC002062
UNSPSC	30-21-18-10	eClass 5.1	27-26-07-01
eClass 6.2	27-26-07-02	eClass 7.1	27-44-01-02
eClass 8.1	27-44-01-02	eClass 9.0	27-44-01-02
eClass 9.1	27-44-01-03		

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 8 SAI 15/16 EN FL FIELDWIRING EN
User Documentation	Manual