

SAIL-VSB-M12G-0.3U**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A Weidmüller a szelepcsatlakozókat M12 dugaszokkal ellátott csatlakozóvezeték-ként, az egyik oldalon szabad véggel szállíthatja. A szelepcsatlakozó állapotát LED jelzi. Valamennyi szelepcsatlakozó el van látva védőáramkörrel. A Weidmüller termékválasztékában az A, B és C típusú csatlakozók, valamint a DIN és ipari szabványú szelepcsatlakozók egyaránt megtalálhatók. A védettségük csatlakoztatott állapotban IP67. A kivezetés iránya szintén döntő tényező: A Weidmüller 0° változatokat is szállít, azaz, a kábelkivezetés iránya a védőföld-érintkező felé mutat.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Típus | SAIL-VSB-M12G-0.3U |
| Rendelési szám | 9457680030 |
| Verzió | Szelepcsatlakozó, Csatlakozódugó egyenes - szelepcsatlakozó |
| GTIN (EAN) | 4032248615353 |
| Menny. | 1 Stück |

SAIL-VSB-M12G-0.3U**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Nettó tömeg 45 g

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Kábel műszaki adatai

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|
| Pólusok száma | 3 | Érkeresztmetszet | 0,5 mm ² |
| Outside diameter | 4.6 ± 0.2 mm | Kábelhossz | 0,3 m |
| árnyékolt | Nem | Szigetelés | PP |
| Színkód gyűrű | Barna, Kék, Zöld / sárga | Köpeny anyaga | PUR |
| Köpeny színe | fekete | Halogén | Nem |
| Temperature range, moving | -25...80 °C | Temperature range, stationary | -50...80 °C |
| A következő kábeltartóhoz: | Igen | Csavarási ellenállás | 0 °/m |
| Hajlítási sugár, min., álló | 5 x kábelátmérő | Hajlítási sugár, min., mozgó | 10 x kábelátmérő |
| Gyorsulás | 5 m/s ² | Sebesség | 200 m/min |
| Hajlítási ciklusok | 2 millió | Hegesztésnek ellenálló | Nem |

Általános műszaki adatok

| | | | |
|--------------------|---|---|---------------------------------------|
| Változat | Csatlakozódugó egyenes - szelepcsatlakozó | Kódolás | B építési forma ipar (11 mm), M12 = A |
| Védelmi osztály | IP67, becsavart állapotban | Érintkező felület | ónozott |
| LED | Igen | Névleges feszültség | 24 V |
| Névleges áram | 4 A | Ház hőmérsékleti tartománya | -25...+80 °C |
| Meghúzási nyomaték | M3 rögzítőcsavar: 0,4 Nm, M12: 0,8 - 1,2 Nm | Valamennyi szelepcsatlakozó védőáramkörrel ellátott | Zener-dióda |

Besorolások

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC000830 | ETIM 4.0 | EC000830 |
| ETIM 5.0 | EC000830 | ETIM 6.0 | EC001855 |
| eClass 6.2 | 27-06-91-90 | eClass 7.1 | 27-06-91-90 |
| eClass 8.1 | 27-06-91-90 | eClass 9.0 | 27-06-03-12 |
| eClass 9.1 | 27-06-03-11 | | |

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

LetöltésekBrochure/Catalogue [FL FIELDWIRING EN](#)


Adatlap

SAIL-VSB-M12G-0.3U


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Rajzok


Méretrajz




Méretrajz




Póluskiosztás



Póluskiosztás



Kapcsolási rajz



24V_{AC/DC}_4A