

SAIL-VSB-7.5U**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A Weidmüller a szelepcsatlakozókat M12 dugaszokkal ellátott csatlakozóvezetéként, az egyik oldalon szabad véggel szállíthatja. A szelepcsatlakozó állapotát LED jelzi. Valamennyi szelepcsatlakozó el van látva védőáramkörrel. A Weidmüller termékválasztékában az A, B és C típusú csatlakozók, valamint a DIN és ipari szabványú szelepcsatlakozók egyaránt megtalálhatók. A védettségük csatlakoztatott állapotban IP67. A kivezetés iránya szintén döntő tényező: A Weidmüller 0° változatokat is szállít, azaz, a kábelkivezetés iránya a védőföld-érintkező felé mutat.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|----------------------------|
| Típus | SAIL-VSB-7.5U |
| Rendelési szám | 9457930750 |
| Verzió | Szelepcsatlakozó |
| GTIN (EAN) | 4032248877683 |
| Menny. | 1 Stück |

SAIL-VSB-7.5U**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Nettó tömeg 433 g

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Kábel műszaki adatai

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|
| Pólusok száma | 3 | Érkeresztmetszet | 0,5 mm ² |
| Outside diameter | 4.6 ± 0.2 mm | Kábelhossz | 7,5 m |
| árnyékolt | Nem | Szigetelés | PP |
| Színkód gyűrű | Barna, Kék, Zöld / sárga | Köpeny anyaga | PUR |
| Köpeny színe | fekete | Halogén | Nem |
| Temperature range, moving | -25...80 °C | Temperature range, stationary | -50...80 °C |
| A következő kábeltartókhöz: | Igen | Csavarási ellenállás | 0 °/m |
| Hajlítási sugár, min., álló | 5 x kábelátmérő | Hajlítási sugár, min., mozgó | 10 x kábelátmérő |
| Gyorsulás | 5 m/s ² | Sebesség | 200 m/min |
| Hajlítási ciklusok | 2 millió | Hegesztésnek ellenálló | Nem |

Általános műszaki adatok

| | | | |
|---|----------------------------|-----------------------------|--------------|
| Védelmi osztály | IP67, becsavart állapotban | Érintkező felület | ónozott |
| LED | Igen | Névleges feszültség | 24 V |
| Névleges áram | 4 A | Ház hőmérsékleti tartománya | -25...+80 °C |
| Valamennyi szelepcsatlakozó védőáramkörrel ellátott | Zener-dióda | | |

Besorolások

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001855 | eClass 6.2 | 27-06-91-90 |
| eClass 7.1 | 27-06-91-90 | eClass 9.0 | 27-06-03-11 |
| eClass 9.1 | 27-06-03-11 | | |

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS Megfelel


LetöltésekBrochure/Catalogue [FL FIELDWIRING EN](#)

SAIL-VSB-7.5U


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Rajzok


Méretrajz



Póluskiosztás



Kapcsolási rajz



24V_{AC/DC}_4A