

## TBF (polyester empty enclosure) MP TBF 60/30

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Poliészter házak A TBF sorozatú házak különösen szívós, üvegszál erősítésű poliészterből készülnek. Ezek a házak ideálisak kis súlyt igénylő, ütésálló alkalmazásokhoz. Az időjárásálló TBF házakat az alkalmazások széles köréhez terveztük. A tartozékok széles választékával univerzális megoldást kínálnak a beépítő tételek felvételére, mint a szabályozók, mérőkészülékek, szelepek és egyéb készülékek.

Jellemzők:

- 9 méret 2 változatban
- fedél nylon csavarokkal
- rögzítő furatok a tömített téren kívül
- Menet a kapocs sín és szerelőlapok rögzítéséhez
- Sokféle tartozék A Weidmüller ezt a házat a felhasználó igényeit kielégítve tudja gyártani és szállítani, felszerelve az összes szükséges sorkapoccsal és kábel tömszelencével.

### Általános rendelési adatok

Típus	MP TBF 60/30
Rendelési szám	<a href="#">9502750000</a>
Verzió	TBF (polyester empty enclosure), Rögzítőlemez, Rögzítőlemez, Magasság: 550 mm, Szélesség: 249 mm, Mélység: 2 mm, Anyag: Horganyzott acéllemez, ezüst
GTIN (EAN)	4008190994891
Menny.	1 Stück

**TBF (polyester empty enclosure)  
MP TBF 60/30**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Szélesség	249 mm	Szélesség (coll)	9,803 inch
Magasság	550 mm	Magasság (coll)	21,653 inch
Mélység	2 mm	Mélység (coll)	0,079 inch
Nettó tömeg	2 121 g		

**Tartozékok általános információi**

Anyag	Horganyzott acéllemez	Anyagvastagság	2 mm
-------	-----------------------	----------------	------

**Általános információ**

Anyagvastagság	2 mm	Anyag	Horganyzott acéllemez
----------------	------	-------	-----------------------

**Besorolások**

ETIM 3.0	EC000318	ETIM 4.0	EC002620
ETIM 5.0	EC002620	ETIM 6.0	EC000213
UNSPSC	31-16-23-03	eClass 5.1	27-18-92-07
eClass 6.2	27-18-92-61	eClass 7.1	27-18-92-61
eClass 8.1	27-18-92-61	eClass 9.0	27-40-06-39
eClass 9.1	27-18-92-90		

**Jóváhagyások**

ROHS	Megfelel
------	----------

**Letöltések**

Brochure/Catalogue	<a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a>
Tervezési adatok	<a href="#">EPLAN, WSCAD</a>