

**TBF (polyester empty enclosure)
TBF 56/30/18 7035****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmuller.com



Poliészter házak A TBF sorozatú házak különösen szívós, üvegszál erősítésű poliészterből készülnek. Ezek a házak ideálisak kis súlyt igénylő, ütésálló alkalmazásokhoz. Az időjárásálló TBF házakat az alkalmazások széles köréhez terveztük. A tartozékok széles választékával univerzális megoldást kínálnak a beépítő tételek felvételére, mint a szabályozók, mérőkészülékek, szelepek és egyéb készülékek.

Jellemzők:

- 9 méret 2 változatban
- fedél nylon csavarokkal
- rögzítő furatok a tömített téren kívül
- Menet a kapocssínek és szerelőlapok rögzítéséhez
- Sokféle tartozék A Weidmüller ezt a házat a felhasználó igényeit kielégítve tudja gyártani és szállítani, felszerelve az összes szükséges sorkapoccsal és kábel tömszelencével.

Általános rendelési adatok

Típus	TBF 56/30/18 7035
Rendelési szám	9502810000
Verzió	TBF (polyester empty enclosure), Üres ház, Magasság: 558 mm, Szélesség: 302 mm, Mélység: 175 mm, Anyag: üvegszál erősítésű poliészter, Világosszürke
GTIN (EAN)	4032248235209
Menny.	1 Stück

**TBF (polyester empty enclosure)
TBF 56/30/18 7035**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Szélesség	302 mm	Szélesség (coll)	11,89 inch
Magasság	558 mm	Magasság (coll)	21,968 inch
Mélység	175 mm	Mélység (coll)	6,89 inch
Tömeg	3 970 g	Nettó tömeg	4 420 g

Tartozékok általános információi

Anyag	üvegszál erősítésű poliészter
-------	----------------------------------

Tömszelencék, felső/alsó

M12	44	M16	24
M20	20	M25	10
M32	4	M40	3
M50	3	M63	2

Tömszelencék, jobb

M12	80	M16	46
M20	40	M25	18
M32	8	M40	6
M50	4	M63	4

függőleges összeállítás

WDU 10 / ZDU 10	2x48	WDU 16 / ZDU 16	2x34
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	2x94	WDU 35 / ZDU 35	2x30
WDU 4 / ZDU 4	2x79	WDU 6 / ZDU 6	2x59

vízszintes összeállítás

WDU 10 / ZDU 10	4x22	WDU 16 / ZDU 16	4x16
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	4x44	WDU 35 / ZDU 35	4x14
WDU 4 / ZDU 4	4x37	WDU 6 / ZDU 6	4x28

Általános információ

Fedélcsavarok nyomatéka		Felhasználási területek	Építési rendszerek és technológia, Közlekedéstechnika, Csomagolóipar, Gépgyártás
	1,5 Nm		
Mérgező tulajdonság		Szabványok	IEC 61439-2, IEC 60529, EN 61439-2, EN 60529, EN 62208
	Halogénmentes		
UL 94 éghetőségi osztály		Anyag	üvegszál erősítésű poliészter
	HB		
Tömítés anyaga	Poliuretán	Üzemi hőmérséklet, min.	-50 °C
Üzemi hőmérséklet, max.	130 °C	Ütésállóság	Az IEC 62208 szerint IK08, Az IEC 62262 szerint IK10
Védelmi osztály		Ház kiegészítő	6,5 mm a házfenéken keresztül
	IP67		
Fedél kiegészítő	Kereszthornyos nylon csavar	Integrált rögzítést	4 ill. 6 töcsavar M6 belső (anya) menet

**TBF (polyester empty enclosure)
TBF 56/30/18 7035**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Besorolások**

ETIM 3.0	EC000058	ETIM 4.0	EC000058
ETIM 5.0	EC000058	ETIM 6.0	EC000261
UNSPSC	31-26-15-02	eClass 5.1	27-14-91-07
eClass 6.2	27-14-91-07	eClass 7.1	27-14-91-07
eClass 8.1	27-14-91-07	eClass 9.0	27-18-01-01
eClass 9.1	27-18-92-90		

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD

TBF (polyester empty enclosure) TBF 56/30/18 7035

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

