

**Klippon POK (polyester empty enclosure)
POK MOPL 1222**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

**Szerelőlapok a Klippon ® POK házakhoz**

2 mm acéllemezről készült szerelőlapok, a DIN sínre hosszanti és kereszt felszereléshez, vagy az alkatrészek közvetlen felszereléséhez a szerelőlapra.

Általános rendelési adatok

Típus	POK MOPL 1222
Rendelési szám	9510600000
Verzió	Klippon POK (polyester empty enclosure), Rögzítőlemez, Magasság: 107 mm, Szélesség: 207 mm, Mélység: 1.5 mm, Anyag: Horganyzott acéllemez, Egyéb, ezüst
GTIN (EAN)	4008190498238
Menny.	1 Stück

**Klippon POK (polyester empty enclosure)
POK MOPL 1222**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Szélesség	207 mm	Szélesség (coll)	8,15 inch
Magasság	107 mm	Magasság (coll)	4,213 inch
Mélység	1,5 mm	Mélység (coll)	0,059 inch
Rögzítési méret - szélesség	193 mm	Rögzítési méret - magasság	52 mm
Nettó tömeg	237 g		

Tartozékok általános információi

Anyag	Horganyzott acéllemez	Anyagvastagság	1,5 mm
Felületi minőség	Egyéb	Rögzítés típusa	becsavart állapotban
Rögzítési méret - magasság	52 mm	Rögzítési méret - szélesség	193 mm

Általános információ

Anyagvastagság	1,5 mm	Anyag	Horganyzott acéllemez
Felületi minőség	Egyéb		

Besorolások

ETIM 3.0	EC000318	ETIM 4.0	EC002620
ETIM 5.0	EC002620	ETIM 6.0	EC000213
UNSPSC	31-16-23-03	eClass 5.1	27-18-92-07
eClass 6.2	27-18-92-61	eClass 7.1	27-18-92-61
eClass 8.1	27-18-92-61	eClass 9.0	27-40-06-39
eClass 9.1	27-18-92-90		

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD