

**Klippon POK (polyester empty enclosure)  
POK MOPL 2540**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Szerelőlapok a Klippon ® POK házakhoz**

2 mm acéllemezről készült szerelőlapok, a DIN sínekre hosszanti és kereszt felszereléshez, vagy az alkatrészek közvetlen felszereléséhez a szerelőlapra.

**Általános rendelési adatok**

Típus	POK MOPL 2540
Rendelési szám	<a href="#">9510650000</a>
Verzió	Klippon POK (polyester empty enclosure), Rögzítőlemez, Magasság: 234 mm, Szélesség: 384 mm, Mélység: 1.5 mm, Anyag: Horganyzott acéllemez, Egyéb, ezüst
GTIN (EAN)	4032248415298
Menny.	1 Stück

**Klippon POK (polyester empty enclosure)  
POK MOPL 2540**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Szélesség	384 mm	Szélesség (coll)	15,118 inch
Magasság	234 mm	Magasság (coll)	9,213 inch
Mélység	1,5 mm	Mélység (coll)	0,059 inch
Rögzítési méret - szélesség	372 mm	Rögzítési méret - magasság	100 mm
Nettó tömeg	1 046 g		

**Tartozékok általános információi**

Anyag	Horganyzott acéllemez	Anyagvastagság	1,5 mm
Felületi minőség	Egyéb	Rögzítés típusa	becsavart állapotban
Rögzítési méret - magasság	100 mm	Rögzítési méret - szélesség	372 mm

**Általános információ**

Anyagvastagság	1,5 mm	Anyag	Horganyzott acéllemez
Felületi minőség	Egyéb		

**Besorolások**

ETIM 3.0	EC000318	ETIM 4.0	EC002620
ETIM 5.0	EC002620	ETIM 6.0	EC000213
UNSPSC	31-16-23-03	eClass 5.1	27-18-92-07
eClass 6.2	27-18-92-61	eClass 7.1	27-18-92-61
eClass 8.1	27-18-92-61	eClass 9.0	27-40-06-39
eClass 9.1	27-18-92-90		

**Jóváhagyások**

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

**Letöltések**

Brochure/Catalogue	<a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a>
Engineering Data	<a href="#">STEP</a>
Tervezési adatok	<a href="#">EPLAN, WSCAD</a>