

## MPC (polycarbonate empty enclosure) MPC 12/17/10 trsp

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Kis és közepméretű polikarbonát szekrények Az MPC sorozatú polikarbonát szekrények ideálisak a villamos, elektromechanikai és pneumatikus készülékekbe és NYÁK-okba történő felépítésre. A szekrényt különleges mechanikai és vegyi körülmények között használják.

Jellemzők:

- 9 méret 2 változatban
- szürke vagy átlátszó fedél
- fedél ólom tömítéses furatokkal
- A szerelő furatok a tömítés területén kívül - rögzítő menetek a sínre, szerelőlapra és áramköri lapra szereléshez
- Sokféle tartozék A Weidmüller ezt a házat a felhasználó igényeit kielégítve tudja gyártani és szállítani, felszerelve az összes szükséges sorkapoccsal és kábel tömszelencével.

### Általános rendelési adatok

Típus	MPC 12/17/10 trsp
Rendelési szám	<a href="#">9535320000</a>
Verzió	MPC (polycarbonate empty enclosure), Üres ház, Magasság: 125 mm, Szélesség: 175 mm, Mélység: 100 mm, Anyag: Polikarbonát, Világosszürke, Áttetsző
GTIN (EAN)	4032248009213
Menny.	1 Stück

## MPC (polycarbonate empty enclosure) MPC 12/17/10 trsp

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

### Méreték és tömegek

Szélesség	175 mm	Szélesség (coll)	6,89 inch
Magasság	125 mm	Magasság (coll)	4,921 inch
Mélység	100 mm	Mélység (coll)	3,937 inch
Tömeg	465 g	Nettó tömeg	447,5 g

### Tartozékok általános információi

Anyag	Polikarbonát
-------	--------------

### Tömszelencék, felső/alsó

M12	4	M16	3
M20	3		

### Tömszelencék, jobb

M12	6	M16	4
M20	4		

### függőleges összeállítás

WDU 10 / ZDU 10	1x11	WDU 16 / ZDU 16	1x9
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x22	WDU 35 / ZDU 35	1x7
WDU 4 / ZDU 4	1x19	WDU 6 / ZDU 6	1x14

### vízszintes összeállítás

WDU 10 / ZDU 10	1x11	WDU 16 / ZDU 16	1x5
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x22	WDU 35 / ZDU 35	1x4
WDU 4 / ZDU 4	1x19	WDU 6 / ZDU 6	1x14

### Általános információ

Felhasználási területek	Építési rendszerek és technológia, Közlekedéstechnika, Csomagolóipar, Gépgyártás	Anyag	Polikarbonát
Tömítés anyaga	Poliuretán	Üzemi hőmérséklet, min.	-50 °C
Üzemi hőmérséklet, max.	130 °C	Védelmi osztály	IP66, IP67
Ház kiegészítő	4,5 mm-es furatok	Fedél kiegészítő	4 poliamid keresztornyos csavarhúzó
Integrált rögzítést	az önmetsző csavaroknak köszönhetően		

### Besorolások

ETIM 3.0	EC000058	ETIM 4.0	EC000058
ETIM 5.0	EC000058	ETIM 6.0	EC000261
UNSPSC	31-26-15-02	eClass 5.1	27-14-91-07
eClass 6.2	27-14-91-07	eClass 7.1	27-14-91-07
eClass 8.1	27-14-91-07	eClass 9.0	27-18-01-01
eClass 9.1	27-18-92-90		

**Adatlap****MPC (polycarbonate empty enclosure)  
MPC 12/17/10 trsp**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Jóváhagyások**

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

**Letöltések**

Brochure/Catalogue	<a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a>
Engineering Data	<a href="#">STEP</a>
Tervezési adatok	<a href="#">EPLAN, WSCAD</a>

**Adatlap****MPC (polycarbonate empty enclosure)  
MPC 12/17/10 trsp**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rajzok**