

## MPC (polycarbonate empty enclosure) MPC 17/17/07 7035

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Abbildung ähnlich

Kis és közepméretű polikarbonát szekrények Az MPC sorozatú polikarbonát szekrények ideálisak a villamos, elektromechanikai és pneumatikus készülékekbe és NYÁK-okba történő felépítésre. A szekrényt különleges mechanikai és vegyi körülmények között használják.

Jellemzők:

- 9 méret 2 változatban
- szürke vagy átlátszó fedél
- fedél ólom tömítéses furatokkal
- A szerelő furatok a tömítés területén kívül - rögzítő menetek a sínre, szerelőlapra és áramköri lapra szereléshez
- Sokféle tartozék A Weidmüller ezt a házat a felhasználó igényeit kielégítve tudja gyártani és szállítani, felszerelve az összes szükséges sorkapoccsal és kábel tömszelencével.

### Általános rendelési adatok

Típus	MPC 17/17/07 7035
Rendelési szám	<a href="#">9535370000</a>
Verzió	MPC (polycarbonate empty enclosure), Üres ház, Magasság: 175 mm, Szélesség: 175 mm, Mélység: 75 mm, Anyag: Polikarbonát, Világosszürke
GTIN (EAN)	4032248009244
Menny.	1 Stück

**MPC (polycarbonate empty enclosure)  
MPC 17/17/07 7035**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Szélesség	175 mm	Szélesség (coll)	6,89 inch
Magasság	175 mm	Magasság (coll)	6,89 inch
Mélység	75 mm	Mélység (coll)	2,953 inch
Tömeg	461 g	Nettó tömeg	472 g

**Tartozékok általános információi**

Anyag	Polikarbonát
-------	--------------

**Tömszelencék, felső/alsó**

M12	6	M16	4
M20	4		

**Tömszelencék, jobb**

M12	6	M16	4
-----	---	-----	---

**függőleges összeállítás**

WDU 10 / ZDU 10	1x11	WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x22
WDU 4 / ZDU 4	1x19	WDU 6 / ZDU 6	1x14

**vízszintes összeállítás**

WDU 10 / ZDU 10	1x11	WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x22
WDU 4 / ZDU 4	1x19	WDU 6 / ZDU 6	1x14

**Általános információ**

Felhasználási területek	Építési rendszerek és technológia, Közlekedéstechnika, Csomagolóipar, Gépgyártás	Anyag	Polikarbonát
Tömítés anyaga	Poliuretán	Üzemi hőmérséklet, min.	-50 °C
Üzemi hőmérséklet, max.	130 °C	Védelmi osztály	IP66, IP67
Ház kiegészítő	4,5 mm-es furatok	Fedél kiegészítő	4 poliamid keresztornyos csavarhúzó
Integrált rögzítést	az önmetsző csavaroknak köszönhetően		

**Besorolások**

ETIM 3.0	EC000058	ETIM 4.0	EC000058
ETIM 5.0	EC000058	ETIM 6.0	EC000261
UNSPSC	31-26-15-02	eClass 5.1	27-14-91-07
eClass 6.2	27-14-91-07	eClass 7.1	27-14-91-07
eClass 8.1	27-14-91-07	eClass 9.0	27-18-01-01
eClass 9.1	27-18-92-90		

**Adatlap****MPC (polycarbonate empty enclosure)  
MPC 17/17/07 7035****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com**Műszaki adatok****Jóváhagyások**

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

**Letöltések**

Brochure/Catalogue	<a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a>
Engineering Data	<a href="#">STEP</a>
Tervezési adatok	<a href="#">EPLAN, WSCAD</a>

**Adatlap****MPC (polycarbonate empty enclosure)  
MPC 17/17/07 7035**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Rajzok**