

## FPC (polycarbonate empty enclosure) FPC 20/20/13 trsp

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Középméretű polikarbonát házak Az FPC sorozatú házak az MPC sorozat következő generációját jelentik. Azonos anyag tulajdonságokkal, az FPC sorozat még nagyobb tartozék választékkal rendelkezik és így tovább bővíti a lehetséges alkalmazások körét.

Jellemzők:

- 6 méret 2 változatban
- szürke vagy átlátszó fedél
- fedél ólom tömítéses furatokkal
- rögzítő furatok a tömített téren kívül
- menet a kapocssínek, szerelőlapok és NYÁK-ok rögzítéséhez
- Sokféle tartozék A Weidmüller ezt a házat a felhasználó igényeit kielégítve tudja gyártani és szállítani, felszerelve az összes szükséges sorkapoccsal és kábel tömszelencével.

### Általános rendelési adatok

Típus	FPC 20/20/13 trsp
Rendelési szám	<a href="#">9535680000</a>
Verzió	FPC (polycarbonate empty enclosure), Üres ház, Magasság: 200 mm, Szélesség: 200 mm, Mélység: 132 mm, Anyag: Polikarbonát, Világosszürke, Áttetsző
GTIN (EAN)	4032248009794
Menny.	1 Stück

**FPC (polycarbonate empty enclosure)  
FPC 20/20/13 trsp**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Szélesség	200 mm	Szélesség (coll)	7,874 inch
Magasság	200 mm	Magasság (coll)	7,874 inch
Mélység	132 mm	Mélység (coll)	5,197 inch
Tömeg	1 039 g	Nettó tömeg	1 222 g

**Tartozékok általános információi**

Anyag	Polikarbonát
-------	--------------

**Tömszelencék, felső/alsó**

M12	20	M16	11
M20	6	M25	4
M32	2	M40	1
M50	1	M63	1

**Tömszelencék, jobb**

M12	20	M16	11
M20	6	M25	4
M32	2	M40	1
M50	1	M63	1

**függőleges összeállítás**

WDU 10 / ZDU 10	1x8	WDU 16 / ZDU 16	1x7
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x17	WDU 35 / ZDU 35	1x5
WDU 4 / ZDU 4	1x14	WDU 6 / ZDU 6	1x10

**vízszintes összeállítás**

WDU 10 / ZDU 10	1x8	WDU 16 / ZDU 16	1x7
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x17	WDU 35 / ZDU 35	1x5
WDU 4 / ZDU 4	1x14	WDU 6 / ZDU 6	1x10

**Általános információ**

Felhasználási területek	Építési rendszerek és technológia, Közlekedéstechnika, Csomagolóipar, Gépgyártás	Anyag	Polikarbonát
Tömítés anyaga	Poliuretán	Üzemi hőmérséklet, min.	-50 °C
Üzemi hőmérséklet, max.	130 °C	Védelmi osztály	IP66, IP67
Ház kiegészítő	7,5 mm furatok	Fedél kiegészítő	4 poliamid keresztornyos csavarhúzó
Integrált rögzítést	az önmetsző csavaroknak köszönhetően		

**FPC (polycarbonate empty enclosure)  
FPC 20/20/13 trsp**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Besorolások**

ETIM 3.0	EC000058	ETIM 4.0	EC000058
ETIM 5.0	EC000058	ETIM 6.0	EC000261
UNSPSC	31-26-15-02	eClass 5.1	27-14-91-07
eClass 6.2	27-14-91-07	eClass 7.1	27-14-91-07
eClass 8.1	27-14-91-07	eClass 9.0	27-18-01-01
eClass 9.1	27-18-92-90		

**Jóváhagyások**

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

**Letöltések**

Brochure/Catalogue	<a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a>
Engineering Data	<a href="#">STEP</a>
Tervezési adatok	<a href="#">EPLAN, WSCAD</a>

**Adatlap****FPC (polycarbonate empty enclosure)  
FPC 20/20/13 trsp**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rajzok**