

**FPC (polycarbonate empty enclosure)  
FPC 40/60/13 7035**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com



Középméretű polikarbonát házak Az FPC sorozatú házak az MPC sorozat következő generációját jelentik. Azonos anyag tulajdonságokkal, az FPC sorozat még nagyobb tartozék választékkal rendelkezik és így tovább bővíti a lehetséges alkalmazások körét.

Jellemzők:

- 6 méret 2 változatban
- szürke vagy átlátszó fedél
- fedél ólom tömítéses furatokkal
- rögzítő furatok a tömített téren kívül
- menet a kapocssínek, szerelőlapok és NYÁK-ok rögzítéséhez
- Sokféle tartozék A Weidmüller ezt a házat a felhasználó igényeit kielégítve tudja gyártani és szállítani, felszerelve az összes szükséges sorkapoccsal és kábel tömszelencével.

**Általános rendelési adatok**

|                |   |
|----------------|---|
| Típus          | FPC 40/60/13 7035   |
| Rendelési szám | <a href="#">9535810000</a>  |
| Verzió         | FPC (polycarbonate empty enclosure), Üres ház, Magasság: 400 mm, Szélesség: 600 mm, Mélység: 132 mm, Anyag: Polikarbonát, Világosszürke |
| GTIN (EAN)     | 4032248009886   |
| Menny.         | 1 Stück   |

**FPC (polycarbonate empty enclosure)  
FPC 40/60/13 7035**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

|           |         |                  |             |
|-----------|---------|------------------|-------------|
| Szélesség | 600 mm  | Szélesség (coll) | 23,622 inch |
| Magasság  | 400 mm  | Magasság (coll)  | 15,748 inch |
| Mélység   | 132 mm  | Mélység (coll)   | 5,197 inch  |
| Tömeg     | 3 964 g | Nettó tömeg      | 3 964 g     |

**Tartozékok általános információi**

|       |              |
|-------|--------------|
| Anyag | Polikarbonát |
|-------|--------------|

**Tömszelencék, felső/alsó**

|     |    |     |    |
|-----|----|-----|----|
| M12 | 76 | M16 | 42 |
| M20 | 24 | M25 | 16 |
| M32 | 6  | M40 | 6  |
| M50 | 4  | M63 | 4  |

**Tömszelencék, jobb**

|     |    |     |    |
|-----|----|-----|----|
| M12 | 56 | M16 | 30 |
| M20 | 18 | M25 | 12 |
| M32 | 5  | M40 | 4  |
| M50 | 4  | M63 | 3  |

**függőleges összeállítás**

|                             |      |                 |      |
|-----------------------------|------|-----------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10             | 5x30 | WDU 16 / ZDU 16 | 5x25 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 5x59 | WDU 35 / ZDU 35 | 5x19 |
| WDU 4 / ZDU 4               | 5x49 | WDU 6 / ZDU 6   | 5x37 |

**vízszintes összeállítás**

|                             |      |                 |      |
|-----------------------------|------|-----------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10             | 2x49 | WDU 16 / ZDU 16 | 2x41 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 2x97 | WDU 35 / ZDU 35 | 2x31 |
| WDU 4 / ZDU 4               | 2x81 | WDU 6 / ZDU 6   | 2x61 |

**Általános információ**

|                         |  |                         |                                     |
|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------------------|
| Felhasználási területek | Építési rendszerek és technológia, Közlekedéstechnika, Csomagolóipar, Gépgyártás | Anyag                   | Polikarbonát                        |
| Tömítés anyaga          | Poliuretán   | Üzemi hőmérséklet, min. | -50 °C                              |
| Üzemi hőmérséklet, max. | 130 °C   | Védelmi osztály         | IP66, IP67                          |
| Ház kiegészítő          | 7,5 mm furatok   | Fedél kiegészítő        | 4 poliamid keresztornyos csavarhúzó |
| Integrált rögzítést     | az önmetsző csavaroknak köszönhetően   |                         |                                     |

**FPC (polycarbonate empty enclosure)  
FPC 40/60/13 7035**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Besorolások**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000058    | ETIM 4.0   | EC000058    |
| ETIM 5.0   | EC000058    | ETIM 6.0   | EC000261    |
| UNSPSC     | 31-26-15-02 | eClass 5.1 | 27-14-91-07 |
| eClass 6.2 | 27-14-91-07 | eClass 7.1 | 27-14-91-07 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-07 | eClass 9.0 | 27-18-01-01 |
| eClass 9.1 | 27-18-92-90 |            |             |

**Jóváhagyások**

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

**Letöltések**

|                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| Brochure/Catalogue | <a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a> |
| Engineering Data   | <a href="#">STEP</a>                |
| Tervezési adatok   | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>        |

**Adatlap****FPC (polycarbonate empty enclosure)  
FPC 40/60/13 7035**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rajzok**