


**FPC (polycarbonate empty enclosure)  
MP FPC 30/40**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Rögzítőlemezek, 1,5 mm vastag rozsdamentes acél,  
galvanizált

**Általános rendelési adatok**

Típus	MP FPC 30/40
Rendelési szám	<a href="#">9535960000</a>
Verzió	FPC (polycarbonate empty enclosure), Rögzítőlemez, Rögzítőlemez, Magasság: 260 mm, Szélesség: 360 mm, Mélység: 1.5 mm, Anyag: Lemezacél, galvanizált, ezüst
GTIN (EAN)	4032248009688
Menny.	1 Stück

**FPC (polycarbonate empty enclosure)  
MP FPC 30/40**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Szélesség	360 mm	Szélesség (coll)	14,173 inch
Magasság	260 mm	Magasság (coll)	10,236 inch
Mélység	1,5 mm	Mélység (coll)	0,059 inch
Nettó tömeg	1 040 g		

**Tartozékok általános információi**

Anyag	Lemezacél	Felületi minőség	galvanizált
Rögzítés típusa	becsavart állapotban		

**Általános információ**

Anyag	Lemezacél	Felületi minőség	galvanizált
-------	-----------	------------------	-------------

**Besorolások**

ETIM 3.0	EC000318	ETIM 4.0	EC002620
ETIM 5.0	EC002620	ETIM 6.0	EC000213
UNSPSC	31-16-23-03	eClass 5.1	27-18-92-07
eClass 6.2	27-18-92-61	eClass 7.1	27-18-92-61
eClass 8.1	27-18-92-61	eClass 9.0	27-40-06-39
eClass 9.1	27-18-92-90		

**Jóváhagyások**

ROHS	Megfelel
------	----------

**Letöltések**

Brochure/Catalogue	<a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a>
Engineering Data	<a href="#">STEP</a>
Tervezési adatok	<a href="#">EPLAN, WSCAD</a>