

STRIPPER COAX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- Nedves helyekre való kábelek gyors és pontos csupaszolásához, 8 - 13 mm átmérővel, pl. NYM kábel, 3 x 1,5 mm² és 5 x 2,5 mm² között
- A vágásmélység állítása nem szükséges
- Ideálisan használható csatlakozó- és elosztódobozokban

Általános rendelési adatok

Típus	STRIPPER COAX
Rendelési szám	9918030000
Verzió	Csupaszoló szerszámok, Koaxiális adat és kerek kábelek
GTIN (EAN)	4032248359141
Menny.	1 Stück

STRIPPER COAX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Szélesség	97 mm	Szélesség (coll)	3,819 inch
Magasság	20,5 mm	Magasság (coll)	0,807 inch
Mélység	18,5 mm	Mélység (coll)	0,728 inch
Tömeg	22 g	Nettó tömeg	39 g

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Csupaszoló szerszámok

Kábeltípus	Koaxiális adat és kerek kábelek	Max. vezetékátmérő	7,5 mm
Min. vezetékátmérő	4,8 mm		

Besorolások

ETIM 3.0	EC000163	ETIM 4.0	EC000163
ETIM 5.0	EC000163	ETIM 6.0	EC000163
UNSPSC	27-11-15-03	eClass 5.1	21-04-06-02
eClass 6.2	21-04-06-02	eClass 7.1	21-04-91-03
eClass 8.1	21-04-91-03	eClass 9.0	21-04-90-90
eClass 9.1	21-04-37-06		

Jóváhagyások

Jóváhagyások

**Letöltések**Brochure/Catalogue [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)

STRIPPER COAX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

