

**STRIPPER PC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- Nedves helyekre való kábelek gyors és pontos csupasolásához, 8 - 13 mm átmérővel, pl. NYM kábel, 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> és 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> között
- A vágásmélység állítása nem szükséges
- Ideálisan használható csatlakozó- és elosztódobozokban

**Általános rendelési adatok**

Típus	STRIPPER PC
Rendelési szám	<a href="#">9918060000</a>
Verzió	Csupaszoló szerszámok, Adatkábel / telekommunikáció és IT, 4mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4032248359172
Menny.	1 Stück

**STRIPPER PC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Szélesség	125 mm	Szélesség (coll)	4,921 inch
Magasság	35 mm	Magasság (coll)	1,378 inch
Mélység	25 mm	Mélység (coll)	0,984 inch
Tömeg	55 g	Nettó tömeg	44,4 g

**Termék környezetvédelmi megfelelése**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Csupaszoló szerszámok**

Csupaszolási tartomány, min.	0,25 mm <sup>2</sup>	Kábeltípus	Adatkábel / telekommunikáció és IT
Max. vezetékátmérő	15 mm	Min. vezetékátmérő	5 mm
Vezeték-keresztmetszet, max.	4 mm <sup>2</sup>	Vezeték-keresztmetszet, min.	0,25 mm <sup>2</sup>

**Besorolások**

ETIM 3.0	EC000163	ETIM 4.0	EC000163
ETIM 5.0	EC000163	ETIM 6.0	EC000163
UNSPSC	27-11-15-03	eClass 5.1	21-04-06-02
eClass 6.2	21-04-06-02	eClass 7.1	21-04-91-03
eClass 8.1	21-04-91-03	eClass 9.0	21-04-90-90
eClass 9.1	21-04-37-06		

**Jóváhagyások**

Jóváhagyások

**Letöltések**Brochure/Catalogue [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)

**STRIPPER PC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rajzok**

