

**SLICER NO 16****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- Mindenféle 4 és 37 mm<sup>2</sup> méretű hagyományos körkábel szigetelésének egyszerű, gyors és pontos csupaszolása
- A markolat végén recézett fejű csavar található a vágásmélység beállításához (így elkerülhető a vezeték károsodása)

**Általános rendelési adatok**

Típus	SLICER NO 16
Rendelési szám	<a href="#">9918070000</a>
Verzió	Burkolat-csupaszoló, Hajlékony és merev vezeték PVC szigeteléssel
GTIN (EAN)	4032248359189
Menny.	1 Stück

**SLICER NO 16****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Szélesség	132 mm	Szélesség (coll)	5,197 inch
Magasság	29 mm	Magasság (coll)	1,142 inch
Mélység	35 mm	Mélység (coll)	1,378 inch
Tömeg	75 g	Nettó tömeg	91 g

**Termék környezetvédelmi megfelelése**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Csupaszoló szerszámok**

Kábeltípus	Hajlékony és merev vezeték PVC szigeteléssel	Max. vezetékátmérő	16 mm
Min. vezetékátmérő	4 mm		

**Besorolások**

ETIM 3.0	EC000155	ETIM 4.0	EC000155
ETIM 5.0	EC000155	ETIM 6.0	EC002109
UNSPSC	27-11-15-03	eClass 5.1	21-04-06-02
eClass 6.2	21-04-06-02	eClass 7.1	21-04-91-03
eClass 8.1	21-04-91-03	eClass 9.0	21-04-37-06
eClass 9.1	21-04-37-06		

**Jóváhagyások**

Jóváhagyások

**Letöltések**Brochure/Catalogue [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)