

SLICER NO 27**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- Mindenféle 4 és 37 mm² méretű hagyományos körkábel szigetelésének egyszerű, gyors és pontos csupaszolása
- A markolat végén recézett fejű csavar található a vágásmélység beállításához (így elkerülhető a vezeték károsodása)

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Típus | SLICER NO 27 |
| Rendelési szám | 9918080000 |
| Verzió | Burkolat-csupaszoló, Hajlékony és merev vezeték PVC szigeteléssel |
| GTIN (EAN) | 4032248359196 |
| Menny. | 1 Stück |

SLICER NO 27**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

| | | | |
|-----------|--------|------------------|------------|
| Szélesség | 132 mm | Szélesség (coll) | 5,197 inch |
| Magasság | 29 mm | Magasság (coll) | 1,142 inch |
| Mélység | 35 mm | Mélység (coll) | 1,378 inch |
| Tömeg | 75 g | Nettó tömeg | 71,8 g |

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Csupaszoló szerszámok

| | | | |
|--------------------|--|--------------------|-------|
| Kábeltípus | Hajlékony és merev vezeték PVC szigeteléssel | Max. vezetékátmérő | 28 mm |
| Min. vezetékátmérő | 8 mm | | |

Besorolások

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC000155 | ETIM 4.0 | EC000155 |
| ETIM 5.0 | EC000155 | ETIM 6.0 | EC002109 |
| UNSPSC | 27-11-15-03 | eClass 5.1 | 21-04-06-02 |
| eClass 6.2 | 21-04-06-02 | eClass 7.1 | 21-04-91-03 |
| eClass 8.1 | 21-04-91-03 | eClass 9.0 | 21-04-37-06 |
| eClass 9.1 | 21-04-37-06 | | |

Jóváhagyások

Jóváhagyások

**Letöltések**Brochure/Catalogue [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)