

SLICER NO 28 TOP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- Mindenféle 4 és 37 mm² méretű hagyományos körkábel szigetelésének egyszerű, gyors és pontos csupaszolása
- A markolat végén recézett fejű csavar található a vágásmélység beállításához (így elkerülhető a vezeték károsodása)

Általános rendelési adatok

Típus	SLICER NO 28 TOP
Rendelési szám	9918090000
Verzió	Burkolat-csupaszoló, Hajlékony és merev vezeték PVC szigeteléssel
GTIN (EAN)	4032248359202
Menny.	1 Stück

SLICER NO 28 TOP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Szélesség	170 mm	Szélesség (coll)	6,693 inch
Magasság	29 mm	Magasság (coll)	1,142 inch
Mélység	35 mm	Mélység (coll)	1,378 inch
Tömeg	85 g	Nettó tömeg	100 g

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Csupaszoló szerszámok

Kábeltípus	Hajlékony és merev vezeték PVC szigeteléssel	Max. vezetékátmérő	28 mm
Min. vezetékátmérő	8 mm		

Besorolások

ETIM 3.0	EC000155	ETIM 4.0	EC000155
ETIM 5.0	EC000155	ETIM 6.0	EC002109
UNSPSC	27-11-15-03	eClass 5.1	21-04-06-02
eClass 6.2	21-04-06-02	eClass 7.1	21-04-91-03
eClass 8.1	21-04-91-03	eClass 9.0	21-04-37-06
eClass 9.1	21-04-37-06		

Jóváhagyások

Jóváhagyások



SLICER NO 28 TOP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

