

CROSS-KEY UNIVERSAL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A krimpelt vezetékek csavarokkal vagy közvetlen dugaszoló funkcióval rögzülnek a helyükön. A Weidmüller csavarozó szerszámok széles választékát kínálja.

Általános rendelési adatok

Típus	CROSS-KEY UNIVERSAL
Rendelési szám	9918130000
Verzió	Szerszámok, Univerzális kulcs
GTIN (EAN)	4032248371112
Menny.	1 Stück

CROSS-KEY UNIVERSAL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Szélesség	72 mm	Szélesség (coll)	2,835 inch
Magasság	72 mm	Magasság (coll)	2,835 inch
Tömeg	88 g	Nettó tömeg	64,3 g
Átmérő	9 mm		

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Műszaki adatok

Változat univerzális alkalmazás

Besorolások

ETIM 3.0	EC001395	ETIM 4.0	EC001395
ETIM 5.0	EC001395	ETIM 6.0	EC000175
UNSPSC	27-11-17-03	eClass 5.1	21-04-02-04
eClass 6.2	21-04-02-04	eClass 7.1	21-04-02-04
eClass 8.1	21-04-02-04	eClass 9.0	27-40-06-38
eClass 9.1	21-04-90-57		

Letöltések

Brochure/Catalogue [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)
[CAT 5 ENCL 17/18 EN](#)

Tervezési adatok [WSCAD](#)