

**WK S 0,4X2,5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Cserélhető betétek nyomtérk-csavarhúzóhoz**

Hajtó kimenet a DIN 5264, ISO 2380/1 szerint

**Általános rendelési adatok**

Típus	WK S 0,4X2,5
Rendelési szám	<a href="#">9918520000</a>
Verzió	Csavarhúzóbetét, Kés szélessége (B): 2.5 mm, 175 mm, Kés vastagsága (A): 0.4 mm
GTIN (EAN)	4032248388882
Menny.	1 Stück

**WK S 0,4X2,5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Szélesség	175 mm	Szélesség (coll)	6,89 inch
Magasság	4 mm	Magasság (coll)	0,157 inch
Mélység	4 mm	Mélység (coll)	0,157 inch
Tömeg	24 g	Nettó tömeg	21 g

**Termék környezetvédelmi megfelelése**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Csavarozó szerszámok**

Alak	Hornyos	Kés hossza	175 mm
Kés szélessége (B)	2,5 mm	Kés vastagsága (A)	0,4 mm

**Besorolások**

ETIM 3.0	EC001395	ETIM 4.0	EC001395
ETIM 5.0	EC001395	ETIM 6.0	EC002116
UNSPSC	27-11-28-14	eClass 5.1	21-04-04-02
eClass 6.2	21-04-92-21	eClass 7.1	21-04-04-90
eClass 8.1	21-04-04-90	eClass 9.1	21-04-04-90

**Jóváhagyások**

Jóváhagyások

**Letöltések**

Brochure/Catalogue [CAT 3 HDC 17/18 EN](#)  
[CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)  
[CAT 5 ENCL 17/18 EN](#)