

WK K PH0**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Cserélhető betétek nyomtérk-csavarhúzóhoz**

Hajtó kimenet a DIN 5260-PH, ISO 8764/1-PH szerint

Általános rendelési adatok

Típus	WK K PH0
Rendelési szám	9918570000
Verzió	Csavarhúzóbetét, 175 mm, 0
GTIN (EAN)	4032248388943
Menny.	1 Stück

WK K PHO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Szélesség	175 mm	Szélesség (coll)	6,89 inch
Magasság	4 mm	Magasság (coll)	0,157 inch
Mélység	4 mm	Mélység (coll)	0,157 inch
Tömeg	24 g	Nettó tömeg	25 g

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Csavarozó szerszámok

Alak	Kereszthorony	Fej mérete, csillag	0
Kés hossza	175 mm	Méret	0

Besorolások

ETIM 3.0	EC001395	ETIM 4.0	EC001395
ETIM 5.0	EC001395	ETIM 6.0	EC002115
UNSPSC	27-11-28-14	eClass 5.1	21-04-04-02
eClass 6.2	21-04-92-21	eClass 7.1	21-04-04-90
eClass 8.1	21-04-04-90	eClass 9.1	21-04-04-90

Jóváhagyások

Jóváhagyások



Letöltések

Brochure/Catalogue [CAT 3 HDC 17/18 EN](#)
[CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)
[CAT 5 ENCL 17/18 EN](#)