

TSLD 5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Vágó- és lyukasztószerszám kapocssíneknek és profilsínekhez**

- TS 15/5.5 mm according to EN 50045 (s= 1.0 mm)
- TS 32 mm to EN 50035 (s= 1.5 mm)
- Copper grounding rail 10 mm x 3 mm
- TS 35/7.5 mm (s=1.0 mm) and TS 35/15 mm (s=1.5 mm) according to EN 50022

Lyukasztás

Hosszanti és keresztirányú perforációk (12 x 6,4 mm-es hosszfurat)

(s = tartósín anyagvastagsága)

Note on TSLD C:

G profile is replaced by C profile.

C profile is individually adapted according to template.

Általános rendelési adatok

Típus	TSLD 5
Rendelési szám	9918700000
Verzió	Szerszámok, Tartósín vágó készülék
GTIN (EAN)	4032248395620
Menny.	1 Stück

TSLD 5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méreték és tömegek

Szélesség	270 mm	Szélesség (coll)	10,63 inch
Magasság	205 mm	Magasság (coll)	8,071 inch
Mélység	200 mm	Mélység (coll)	7,874 inch
Tömeg	19 000 g	Nettó tömeg	17 634 g

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Besorolások

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000142
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	21-04-90-90	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	21-04-47-01
eClass 9.1	21-04-37-06		

Letöltések

Brochure/Catalogue [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)