

**Behelyező szerszámok E14 4 A-es betétekhez
VT COMBI PRO**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com



A feszültségvizsgáló elsődleges funkciója annak döntése, hogy van-e jelen feszültség. A 2 pólusú feszültségvizsgáló az egyetlen jóváhagyott vizsgálókészülék, amely teljesíti a munkavédelmi szabályok követelményeit.

- LED-es kijelzővel
- VDE-szabvány szerint
- nagy csúcsfeszültség-állóság
- ideális eszköz mindenféle alkalmazáshoz

Általános rendelési adatok

Típus	VT COMBI PRO
Rendelési szám	9918860000
Verzió	2 pólusú feszültségvizsgáló, típus: 1156, Igen - látható + hallható
GTIN (EAN)	4032248405749
Menny.	1 Stück

**Behelyező szerszámok E14 4 A-es betétekhez
VT COMBI PRO**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Szélesség	264 mm	Szélesség (coll)	10,394 inch
Magasság	33 mm	Magasság (coll)	1,299 inch
Mélység	67 mm	Mélység (coll)	2,638 inch
Tömeg	290 g	Nettó tömeg	356 g

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Mérő- és vizsgálókészülék

AC feszültség kijelző	6, 12, 24, 50, 120, 230, 400, 690 V	AC feszültség mérési tartomány	6-690 V
Akkumulátor típusa	Elem 1,5 V AAA típus	Bevizsgálva és jóváhagyva a következők szerint:	IEC 61243-3:2014 (DIN EN 61243-3:2015-08)
Csúcsfeszültség ellenállás	8 kV	DC-feszültség kijelző	6, 12, 24, 50, 120, 230, 400, 690 V
DC-feszültség mérési tartomány	690 V	Elektromos összeköttetés vizsgálat	Igen - látható + hallható
Frekvenciatartomány, max.	400 Hz	Frekvenciatartomány, min.	16 Hz
Kijelző	LED	Megjegyzés	Screw-on, thicker test probes
Mérési tartomány kategória	CAT IV – 600V/ CAT III – 690V	Névleges feszültség, max.	690 V AC/DC
Névleges feszültség, min.	6 V	RCD megszakító	A választható terhelés lehetővé teszi egy 30 mA-es RCD áramköri megszakító szándékos kioldását
Szigetelésvizsgálat	8 kV	Védelmi osztály	IP65
Üzemi hőmérséklet, max.	55 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-15 °C

Besorolások

ETIM 3.0	EC000494	ETIM 4.0	EC000494
ETIM 5.0	EC000494	ETIM 6.0	EC000494
UNSPSC	41-11-36-37	eClass 5.1	27-20-03-08
eClass 6.2	27-20-03-08	eClass 7.1	27-20-03-08
eClass 8.1	27-20-03-08	eClass 9.0	27-20-03-08
eClass 9.1	27-20-03-08		

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

**Behelyező szerszámok E14 4 A-es betétekhez
VT COMBI PRO**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Letöltések**

Approval/Certificate/Document of Conformity	9918860000_DECLARATION_OF_CONFORMITY.pdf
Brochure/Catalogue	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Product Change Notification	PCN-PW641110-20180410-00-A EN PCN-PW641110-20180410-00-A DE
User Documentation	BANL_manual 2pol Tester