

**Behelyező szerszámok E14 4 A-es betétekhez  
VT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



A feszültségvizsgáló elsődleges funkciója annak döntése, hogy van-e jelen feszültség. A 2 pólusú feszültségvizsgáló az egyetlen jóváhagyott vizsgálókészülék, amely teljesíti a munkavédelmi szabályok követelményeit.

- LED-es kijelzővel
- VDE-szabvány szerint
- nagy csúcsfeszültség-állóság
- ideális eszköz mindenféle alkalmazáshoz

**Általános rendelési adatok**

Rendelkezésre álló egység	1970-01-01
Típus	VT
Rendelési szám	<a href="#">9918950000</a>
Verzió	2 pólusú feszültségkémlő, Nem
GTIN (EAN)	4032248405831
Menny.	1 Stück

**Behelyező szerszámok E14 4 A-es betétekhez  
VT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méretetek és tömegek**

Szélesség	190 mm	Szélesség (coll)	7,48 inch
Magasság	21 mm	Magasság (coll)	0,827 inch
Mélység	55 mm	Mélység (coll)	2,165 inch
Tömeg	115 g	Nettó tömeg	115 g

**Termék környezetvédelmi megfelelése**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Mérő- és vizsgálókészülék**

AC feszültség kijelző	12, 50, 120, 230, 400, 690 V	AC feszültség mérési tartomány	12-690 V
Bevizsgálva és jóváhagyva a következők szerint:	EN/ IEC 61010, EN 61243-3 2010	Csúcsfeszültség ellenállás	5 kV
DC-feszültség kijelző	12, 50, 120, 230, 400, 690 V	DC-feszültség mérési tartomány	1000 V
Elektromos összeköttetés vizsgálat	Nem	Frekvenciatartomány, max.	65 Hz
Frekvenciatartomány, min.	0 Hz	Kijelző	LED
Mérési tartomány kategória	CAT III 600 V, CAT IV 300 V	Névleges feszültség, max.	690 V AC/DC
Névleges feszültség, min.	12 V AC/DC	Szigetelésvizsgálat	5 kV
Védelmi osztály	IP64	Üzemi hőmérséklet, max.	55 °C
Üzemi hőmérséklet, min.	-15 °C		

**Besorolások**

ETIM 3.0	EC000494	ETIM 4.0	EC000494
ETIM 5.0	EC000494	ETIM 6.0	EC000494
UNSPSC	41-11-36-37	eClass 5.1	27-20-03-08
eClass 6.2	27-20-03-08	eClass 7.1	27-20-03-08
eClass 8.1	27-20-03-08	eClass 9.0	27-20-03-08
eClass 9.1	27-20-03-08		

**Jóváhagyások**

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

**Letöltések**

Approval/Certificate/Document of Conformity	<a href="#">9918950000_DECLARATION_OF_CONFORMITY.pdf</a>
Brochure/Catalogue	<a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>
User Documentation	<a href="#">Manual</a>

**Behelyező szerszámok E14 4 A-es betétekhez  
VT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

