


**SlimFix Clip
SFC 1/30 MC NE GE**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com



A SlimFix Clip két előnyt egyesít: egyedülálló zárómechanizmusa miatt a zárt jelölő a nyitotthoz hasonlóan, egyszerűen szerelhető. A kengyelmechanizmus gyors és kényelmes szerelést biztosít, a vezeték beszerelése után is. A SlimFix Clip max. 5 mm külső átmérőjű vezetékekhez alkalmas. A nagy - max. 30 mm - jelölőfelület hosszú karakterláncokat enged meg. Halogénmentes anyagból készülnek és a V2 éghetőségi osztálynak felelnek meg.

- Halogénmentes anyag
- V2 éghetőségi osztály
- Gyors, szerszámmentes szerelés
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők
- 12 mm, 21 mm és 30 mm hosszban kaphatók

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	SFC 1/30 MC NE GE
Rendelési szám	1805730000
Verzió	SlimFix Clip, Vezeték és kábeljelölők, 2 - 3.5 mm, 30 x 5.8 mm, sárga
GTIN (EAN)	4032248273461
Menny.	150 Stück
kompatibilis nyomtató	1324380000

**SlimFix Clip
SFC 1/30 MC NE GE**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Szélesség	5,8 mm	Szélesség (coll)	0,228 inch
Magasság	30 mm	Magasság (coll)	1,181 inch
Mélység	7 mm	Mélység (coll)	0,276 inch
Nettó tömeg	0,627 g		

Általános adatok

Anyag	Poliamid 66	Anyag színe az ellenállás kódja szerint	4
Címkemező mérete	30 x 4.1 mm	Halogén	Nem
Javasolt iparágak	Berendezés	Nyomtatás típusa	üres
Szélesség	5,8 mm	Szín	sárga
UL 94 éghetőségi osztály	V-2	Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...100 °C

Vezeték és kábeljelölők

Halogén	Nem	Vezeték külső átm.	2 - 3.5 mm
Vezeték külső átmérő, max.	3,5 mm	Vezeték külső átmérő, min.	2 mm
Vezeték-keresztmetszet, max.	2,5 mm ²	Vezeték-keresztmetszet, min.	0,75 mm ²

Besorolások

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001530
ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 5.1	27-14-91-03
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-03
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 8 SAI 15/16 EN
Engineering Data	STEP
Software	M-Print PRO configuration file
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S

Adatlap

**SlimFix Clip
SFC 1/30 MC NE GE**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

