

**SlimFix Clip  
SFC 2/21 MC NE RT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmüller.com



A kép illusztráció



A SlimFix Clip két előnyt egyesít: egyedülálló zárómechanizmusa miatt a zárt jelölő a nyitotthoz hasonlóan, egyszerűen szerelhető. A kengyelmechanizmus gyors és kényelmes szerelést biztosít, a vezeték beszerelése után is. A SlimFix Clip max. 5 mm külső átmérőjű vezetékekhez alkalmas. A nagy - max. 30 mm - jelölőfelület hosszú karakterláncokat enged meg. Halogénmentes anyagból készülnek és a V2 éghetőségi osztálynak felelnek meg.

- Halogénmentes anyag
- V2 éghetőségi osztály
- Gyors, szerszámmentes szerelés
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők
- 12 mm, 21 mm és 30 mm hosszban kaphatók

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

**Általános rendelési adatok**

|                       |                                                                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Típus                 | SFC 2/21 MC NE RT                                                   |
| Rendelési szám        | <a href="#">1805790000</a>                                          |
| Verzió                | SlimFix Clip, Vezeték és kábeljelölők, 3 - 5 mm, 21 x 5.8 mm, piros |
| GTIN (EAN)            | 4032248273522                                                       |
| Menny.                | 120 Stück                                                           |
| kompatibilis nyomtató | <a href="#">1324380000</a>                                          |
| Helyettesítő termék   | <a href="#">1805800000</a>                                          |

**SlimFix Clip  
SFC 2/21 MC NE RT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méretetek és tömegek**

|             |        |                  |            |
|-------------|--------|------------------|------------|
| Szélesség   | 5,8 mm | Szélesség (coll) | 0,228 inch |
| Magasság    | 21 mm  | Magasság (coll)  | 0,827 inch |
| Mélység     | 7,6 mm | Mélység (coll)   | 0,299 inch |
| Nettó tömeg | 0,51 g |                  |            |

**Általános adatok**

|                          |             |                                         |              |
|--------------------------|-------------|-----------------------------------------|--------------|
| Anyag                    | Poliamid 66 | Anyag színe az ellenállás kódja szerint | 2            |
| Címkemező mérete         | 21 x 5,8 mm | Halogén                                 | Nem          |
| Javasolt iparágak        | Berendezés  | Nyomtatás típusa                        | üres         |
| Szélesség                | 5,8 mm      | Szín                                    | piros        |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-2         | Üzemi hőmérsékleti tartomány            | -40...100 °C |

**Vezeték és kábeljelölők**

|                              |                   |                              |                   |
|------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|
| Halogén                      | Nem               | Vezeték külső átm.           | 3 - 5 mm          |
| Vezeték külső átmérő, max.   | 5 mm              | Vezeték külső átmérő, min.   | 3 mm              |
| Vezeték-keresztmetszet, max. | 4 mm <sup>2</sup> | Vezeték-keresztmetszet, min. | 3 mm <sup>2</sup> |

**Besorolások**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001530    | ETIM 4.0   | EC001530    |
| ETIM 5.0   | EC001530    | ETIM 6.0   | EC001530    |
| UNSPSC     | 44-12-17-08 | eClass 5.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 7.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-04-01 |            |             |

**Jóváhagyások**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

**Letöltések**

|                    |                                                |
|--------------------|------------------------------------------------|
| Brochure/Catalogue | <a href="#">CAT 8 SAI 15/16 EN</a>             |
| Engineering Data   | <a href="#">STEP</a>                           |
| Software           | <a href="#">M-Print PRO configuration file</a> |
| Tervezési adatok   | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>       |

## **SlimFix Clip SFC 2/21 MC NE RT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rajzok

