

**EG-sorozat  
EGT4 EG2/EN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A kapcsolók és gombok profilja illeszkedik az elektronikus komponensekéhez.

A kapcsolókkal és gombokkal ipari installációk üzembe helyezése, szervizelése, felügyelete és javítása végezhető.

**Általános rendelési adatok**

Típus	EGT4 EG2/EN
Rendelési szám	<a href="#">0104360000</a>
Verzió	EG-sorozat, Funkcionális modulok Váltóérintkező, kikapcsolás középállásban, érzékelés az egyik oldalon, kapcsolás a másik oldalon, Csavaros csatlakozás
GTIN (EAN)	4008190094553
Menny.	10 Stück

**EG-sorozat  
EGT4 EG2/EN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Hossz	58 mm	Hossz, inch	2,283 inch
Szélesség	18 mm	Szélesség (coll)	0,709 inch
Magasság	50 mm	Magasság (coll)	1,969 inch
Nettó tömeg	42,1 g		

**Hőmérsékletek**

Tárolási hőmérséklet, max.	100 °C	Tárolási hőmérséklet, min.	-40 °C
Üzemi hőmérséklet, max.	85 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-25 °C
Üzemi hőmérséklet	-25 °C...85 °C	Környezeti hőmérséklet	-25°C – +85°C
Tárolási hőmérséklet	-40 °C... 100 °C		

**Kimenet**

Névleges kapcsolási feszültség	250 V AC	AC kapcsolási teljesítmény (ohmos), max.	1500 VA @ 250 V
DC kapcsolási teljesítmény (ohmos), max.	180 W @ 30 V		

**Csatlakozási adatok**

Vezetékcsatlakozás-technika	Csavaros csatlakozás	Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás	6 mm <sup>2</sup>
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.	0,5 mm <sup>2</sup>	Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.	6 mm <sup>2</sup>
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.	4 mm <sup>2</sup>		

**Általános adatok**

Sín	TS 32, TS 35	Szín	bézs
-----	--------------	------	------

**Besorolások**

ETIM 3.0	EC001437	ETIM 4.0	EC001437
ETIM 5.0	EC001437	ETIM 6.0	EC002498
UNSPSC	30-21-19-17	eClass 5.1	27-37-16-01
eClass 6.2	27-07-02-01	eClass 7.1	27-37-16-01
eClass 8.1	27-37-16-01	eClass 9.0	27-37-92-01
eClass 9.1	27-37-92-01		

**Jóváhagyások**

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

**Letöltések**

Approval/Certificate/Document of Conformity [DE\\_PA5600\\_160419\\_001.pdf](#)  
 Tervezési adatok [EPLAN.WSCAD](#)