

**Csatlakozóelemek  
H25,0/15****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- 10,0 - 185,0 mm<sup>2</sup> (AWG 7 - 350 MCM) méretű  
vezetékekhez  
ónozott vörösréz  
mérettűrések a DIN 46228 1. része szerint
- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva

**Általános rendelési adatok**

Típus	H25,0/15
Rendelési szám	<a href="#">0124400000</a>
Verzió	Érvéghüvely, szigetetlen, 15 mm
GTIN (EAN)	4008190071790
Menny.	250 Stück
Csomagolás	loose

## Csatlakozóelemek H25,0/15

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

### Méretetek és tömegek

Szélesség	15 mm	Szélesség (coll)	0,591 inch
Nettó tömeg	0,62 g		

### Műszaki adatok

Változat	szigeteletlen
----------	---------------

### Érvéghüvelyek

Csupaszolási hossz L1, mm	15 mm	Gallér átmérője (D2)	9,5 mm
Vezeték-keresztmetszet	15 mm <sup>2</sup>	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 3
		Érintkező felület átmérője (D1)	7,3 mm

### Besorolások

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

### Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

### Letöltések

Brochure/Catalogue	<a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>
Engineering Data	<a href="#">STEP</a>
Tervezési adatok	<a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>

**Adatlap****Csatlakozóelemek  
H25,0/15**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Rajzok****A kép illusztráció**