

**Csatlakozóelemek
H10,0/15****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



10,0 - 185,0 mm² (AWG 7 - 350 MCM) méretű
vezetékekhez
ónozott vörösréz
mérettűrések a DIN 46228 1. része szerint

- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva

Általános rendelési adatok

Típus	H10,0/15
Rendelési szám	0124800000
Verzió	Érvég hüvely, szigetetlen, 15 mm
GTIN (EAN)	4008190037475
Menny.	500 Stück
Csomagolás	loose

**Csatlakozóelemek
H10,0/15****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Szélesség	15 mm	Szélesség (coll)	0,591 inch
Nettó tömeg	0,366 g		

Műszaki adatok

Változat	szigetetlen
----------	-------------

Érvéghüvelyek

Csupaszolási hossz L1, mm	15 mm	Gallér átmérője (D2)	5,8 mm
Vezeték-keresztmetszet	15 mm ²	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 8
		Érintkező felület átmérője (D1)	4,5 mm

Besorolások

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S

**Csatlakozóelemek
H10,0/15****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Rajzok**A kép illusztráció**