


**RS 70
ZW 25 RS OR**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

A kép illusztráció

Az RS 70-es profilt rögzített hosszakban szállítjuk. A kívánt hosszt az egyedi darabok összekötésével kapja meg. A NYÁK-ot a profil oldalába kell betolni. Végzáró lapok zárják le a profil oldalait. Itt kapocssín elemek és közvetlen felszerelés állnak rendelkezésre. A rápatintható lábak tartósan rögzítettek a profilhoz. Feljelölő lehetőségek az oldalelemekbe vannak beépítve.

Általános rendelési adatok

Típus	ZW 25 RS OR
Rendelési szám	0126160000
Verzió	Elektronika házak, RS 70 narancssárga, Köztes elem, Szélesség: 25 mm
GTIN (EAN)	4008190153809
Menny.	20 Stück

**RS 70
ZW 25 RS OR**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Hossz	70 mm	Hossz, inch	2,756 inch
Szélesség	25 mm	Szélesség (coll)	0,984 inch
Magasság	33,5 mm	Magasság (coll)	1,319 inch
Nettó tömeg	6,3 g		

Rendszer karakterisztika

Változat	Köztes elem	NYÁK-ok száma modulonként	1
NYÁK vastagsága	1,6 mm	NYÁK alaktúrése	±0,2
Keresztösszekötő	Nem	Érintkező - kapocssín	Nem
Védelmi osztály	IP20	Tokozási opció	Nem

Anyagjellemzők

Szigetelőanyag	PA 66	Szín	narancssárga
Színskála (hasonló)	RAL 2000	CTI	≥ 600
UL 94 éghetőségi osztály	V-2	Tárolási hőmérséklet, min.	-25 °C
Tárolási hőmérséklet, max.	55 °C	Max. relatív páratartalom tárolás közben	80 %
Üzemi hőmérséklet, min.	-50 °C	Üzemi hőmérséklet, max.	100 °C
Hőmérsékleti tartomány, telepítés, min.	-25 °C	Hőmérsékleti tartomány, telepítés, max.	100 °C

Besorolások

ETIM 3.0	EC001284	ETIM 5.0	EC002848
ETIM 6.0	EC002779	UNSPSC	30-21-18-01
eClass 6.2	27-14-92-14	eClass 7.1	27-14-92-14
eClass 8.1	27-14-92-14	eClass 9.0	27-18-27-90
eClass 9.1	27-18-27-90		

Megjegyzések

Leíró szöveg, műszaki adatok

Magasság: TS 32 = 33,5 mm, TS 35x7,5 = 29 mm

A NYÁK méretei:

NYÁK vastagsága: 1,6 (±0,2) mm

NYÁK hossza: 67,8 (±0,2) mm

Köztes darab szélessége = NYÁK szélessége mínusz 2 x 9 mm (bepattintható láb)

Példa:

NYÁK szélessége = 68 mm, köztes darab szélessége = 50 mm, köztes darabok: 2x ZW 25 RS vagy ZW 45 RS + ZW 5 RS

Jóváhagyások

ROHS Megfelel

Letöltések

Brochure/Catalogue [FL ANALO.SIGN.CONV.EN](#)
[MB DEVICE MANUF.EN](#)
[CAT 2 PORTFOLIOGUIDE.EN](#)
[FL MACHINE SAFETY EN](#)
[FL 72H SAMPLE SER EN](#)
[PO OMNIMATE EN](#)

**RS 70
ZW 25 RS OR**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok