


**EG-sorozat
EGT1 EG2/EN SCHALT.1X1U**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



A kapcsolók és gombok profilja illeszkedik az elektronikus komponensekéhez.

A kapcsolókkal és gombokkal ipari installációk üzembe helyezése, szervizelése, felügyelete és javítása végezhető.

Általános rendelési adatok

Típus	EGT1 EG2/EN SCHALT.1X1U
Rendelési szám	0126360000
Verzió	EG-sorozat, Funkcionális modulok megszakító, Csavaros csatlakozás
GTIN (EAN)	4008190097141
Menny.	10 Stück

EG-sorozat
EGT1 EG2/EN SCHALT.1X1U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Hossz	58 mm	Hossz, inch	2,283 inch
Szélesség	18 mm	Szélesség (coll)	0,709 inch
Magasság	50 mm	Magasság (coll)	1,969 inch
Nettó tömeg	41,8 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet, max.	100 °C	Tárolási hőmérséklet, min.	-40 °C
Üzemi hőmérséklet, max.	85 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-25 °C
Üzemi hőmérséklet	-25 °C...85 °C	Környezeti hőmérséklet	-25°C – +85°C
Tárolási hőmérséklet	-40 °C... 100 °C		

Kimenet

Névleges kapcsolási feszültség	250 V AC	AC kapcsolási teljesítmény (ohmos), max.	1500 VA @ 250 V
DC kapcsolási teljesítmény (ohmos), max.	180 W @ 30 V		

Csatlakozási adatok

Vezetékcsatlakozás-technika	Csavaros csatlakozás	Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás	6 mm ²
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.	0,5 mm ²	Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.	6 mm ²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.	4 mm ²		

Általános adatok

Sín	TS 32, TS 35	Szín	bézs
-----	--------------	------	------

Besorolások

ETIM 3.0	EC001437	ETIM 4.0	EC001437
ETIM 5.0	EC001437	ETIM 6.0	EC002498
UNSPSC	30-21-19-17	eClass 5.1	27-37-16-01
eClass 6.2	27-37-16-01	eClass 7.1	27-37-16-01
eClass 8.1	27-37-16-01	eClass 9.0	27-37-92-01
eClass 9.1	27-37-92-01		

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity [DE_PA5600_160419_001.pdf](#)
 Tervezési adatok [EPLAN.WSCAD](#)