

**SAK sorozat  
TW SAK4-10 KRG/BL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com**Product image**

A kép illusztráció

**Klippon® Connect húzókenyveles technológiával**

A számos különböző kivitelben kapható húzókenyveles csatlakozással felszerelt sorkapcsok mindegyike rendkívül megbízható, így jelentősen megkönnyíti a tervezést és a működésbiztonság optimalizálását. Állítsák bármilyen kihívás elé, a Klippon® Connect bevált megoldásokat kínál rá.

**Általános rendelési adatok**

Szállítás állapota	<b>Ez a termék már nem kapható.</b>
Rendelkezésre álló egység	2020-12-31
Típus	TW SAK4-10 KRG/BL
Rendelési szám	<a href="#">0130170000</a>
Verzió	SAK sorozat, Elválasztó lemezzel, 2.25 mm, kék, Közvetlen rögzítés
GTIN (EAN)	4008190063757
Menny.	20 Stück
Helyettesítő termék	<a href="#">1050180000</a>

**SAK sorozat  
TW SAK4-10 KRG/BL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Szélesség	2,25 mm	Szélesség (coll)	0,089 inch
Magasság	50 mm	Magasság (coll)	1,969 inch
Mélység	44 mm	Mélység (coll)	1,732 inch
Nettó tömeg	8 g		

**Hőmérsékletek**

Tárolási hőmérséklet, max.	40 °C	Tárolási hőmérséklet, min.	10 °C
Tárolási hőmérséklet	10 °C...40 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet, min.	-60 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet, max.	130 °C		

**Anyag adatok**

Anyag	KrG	Szín	kék
UL 94 éghetőségi osztály	V-0		

**Rendszer specifikációk**

Változat	Elválasztó lemez
----------	------------------

**Kiegészítő műszaki adatok**

Felpattintható	Nem	Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés
----------------	-----	---------------------	--------------------

**Besorolások**

ETIM 3.0	EC000886	ETIM 4.0	EC000886
ETIM 5.0	EC000886	ETIM 6.0	EC000886
UNSPSC	30-21-18-27	eClass 5.1	27-14-11-33
eClass 6.2	27-14-11-33	eClass 7.1	27-14-11-33
eClass 8.1	27-14-11-33	eClass 9.0	27-14-11-92
eClass 9.1	27-14-11-33		

**Jóváhagyások**

ROHS	Megfelel
------	----------

**Letöltések**

User Documentation	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
--------------------	---